

□□□□□FOB□□/□□/□□

□□□□□□1,000,000□

□□□□□T/T□Paypal□□□□□

□□□□□□□

□□□□□□□□□3-7□□□□□□□15-20□

□□□UL□CE□ROHS□FCC□UKCA

□□□ □□□□□□ Fedex□DHL□UPS

□□□□□□500PCS

□□□

1.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□90□□□□□□□□□□

2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3.□□□□□□□□□□□TENS□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

90 □ DC2.35 □□□ 2.0 □□□□□□□□□□ 4 □□□□□□□ 2.0 □□□

□□□□□□ 12 □□□□□□□□ RoHS □ Reach □□□□□□□□

□□□□□□I S O 13485□□□□□□□□□□□I S O 9 0 0 1□□□□□□□□□□I S O 1 4 0 0 1□□□□□□□□□□□□□□
□UL□CQC□CE□SGS□□□□□



型号:DC3.5



□□□□

Q1:

Heymed

Q2:

[: PayPalT/T

Q3:

□: □□□□□□□□□□QC□□□□□□□□□□□□□□□Rohs□SGS□CE FCC□ISO9001:2008□□ ETC

A: 100 OEM/ODM

□: □□□□□□□□ 2-4 □□□□□□□□□□ 12 □□□□□□□□□□ DHL□Fedex□UPS□TNT□EMS □□□□

□ □