

□□□□□FOB□□/□□/□□

□□□□□□1,000,000□

□□□□□T/T□Paypal□□□□□

□□□□□□□

□□□□□□□□□3-7□□□□□□□15-20□

□□□UL□CE□ROHS□FCC□UKCA

□□□ □□□□□□ Fedex□DHL□UPS

□□□□□□500PCS

□□□

1. □□2mm□□□□

2.□□□□□□□□□□

3. □□□□4□M8 M12□□□

□□□□□

[4□□□□□□3□□□□□](#), [3.5 □□□□□□ 2.0 □□□□□□□□□□□](#)

□□□□□□ 12 □□□□□□□ RoHS □ Reach □□□□□□□

□□□□□□I S O 13485□□□□□□□□□□□I S O 9 0 0 1□□□□□□□□□I S O 1 4 0 0 1□□□□□□□□□□□□□
□UL□CQC□CE□SGS□□□□□





Q1: 100W

Q2: 100W

Q3: 100W

Q4: 100W

Q5: 100W

Q6: 100W

Q7: 100W

Q4: 請問貴公司目前生產的LED燈泡數量有多少？

A: 目前生產的LED燈泡數量約為 100 萬個，OEM/ODM 客戶可根據需求進行定制。

Q5: 請問貴公司目前生產的LED燈泡的品質如何？

A: 目前生產的LED燈泡品質優良，壽命可達 2-4 萬小時，光效可達 120lm/w，DHL、Fedex、UPS、TNT、EMS 均可寄送。

Q6: 請問貴公司目前生產的LED燈泡的顏色如何？

A: 目前生產的LED燈泡顏色可選，包括暖白光、自然光、冷白光等，可根據客戶需求進行定制。