


Produktparameter

Produktname	12-V-USB-Spiralkabel mit RJ50-Stecker für Drucker Scanner
Verbinder	12-V-USB-Kabel und RJ50 10P10C-Stecker
Kabellänge	30 cm oder individuell
Kabelfarbe	Grau oder individuell
Angewandte Ausrüstungen	Erweiterung, Kassensystem, Drucker, Barcodescanner usw
Funktion	Schließen Sie POS-Scanner und -Drucker für Strom und Konnektivität an einen PC an
Mindestbestellmenge	100 Stück

Dieses High-End [12-V-USB-Verlängerungskabel](#) mit RJ50-Stecker bietet die Möglichkeit, Strom- und Kommunikationssignale über ein einziges Kabel zu liefern. Die neue innovative Powered-USB-Technologie ist äußerst nützlich für Einzelhandels-POS-, Industrie-, Sicherheits- und medizinische Geräte. Es bietet echte und praktische Plug-and-Play-Konnektivität mit nur einem Kabel und wird durch hochwertiges Design und Konstruktion unterstützt, die zur Unterstützung der komplexen neuen Geräte erforderlich sind. Es bietet hervorragende Erdung und Schutz für alle Komponenten sowie Schutz vor normalem Verschleiß, der durch wiederholtes Einsetzen und Entfernen entstehen kann. Es macht eine externe Stromversorgung für USB-Peripheriegeräte wie Quittungsdrucker, Unterschriftenerfassungsgeräte und Bar-Geräte überflüssig. Codescanner.

Produktfoto:





Firmeninfo. Überblick



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

FAQ

F1: Kann ich eine Musterbestellung starten, bevor ich mehr bestelle?

A: Klar, Heymed stellt kostenlose Muster zur Verfügung, wenn wir Lagerbestände haben. Für kundenspezifische Muster müssen die Einrichtungskosten berechnet werden. Wir freuen uns, dass Sie uns um ein Muster bitten, um unsere Qualität zu überprüfen.

F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?

A: PayPal, T/T, Banküberweisung, Western Union und L/C

F3: Wie steht es in Ihrer Fabrik um die Qualitätskontrolle?

A: Qualität hat Priorität. Die QC-Abteilung mit professionellen Qualitätssicherungsspezialisten legt großen Wert auf die Qualitätskontrolle von Anfang bis Ende. Unsere Fabrik verfügt über die Rohs-, SGS-, CE-FCC- und ISO9001:2008-Authentifizierung. Usw

F4: Fabrik? Ja! Kann ich die Artikel, die mir gefallen, individuell anpassen, z. B. unser eigenes Logo drucken oder das Design ändern?

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM-Service an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

F5: Lieferzeit und Garantie? Welchen Versandservice nutzen Sie für meine Produkte?

A: Unsere Lieferzeit beträgt ca. 2-4 Wochen und wir können 12 Monate Garantie ab Lieferung bieten. Als Kunden nutzen wir DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS.

F6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort vorbeischaun?

A: Sicher. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan begrüßen zu dürfen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im 3. Stock. Etage, Gebäude A, Nr. 8 Kangyang 1. Straße, Dorf Shebei, Stadt Huangjiang, Stadt Dongguan, Guangdong, China.