

Produktparameter

Produktname	4-in-1-Elektrodenanschlusskabel, 3,5-mm-Audiobuchse auf 4,0-mm-Klinkenkabel für medizinische Elektroden, Anschlusskabel
Stecker	3,5-mm-/4,0-mm-Buchse zum Aufstecken auf Audio-Buchse
Kabellänge	120 cm oder individuell
Kabelfarbe	Weiß Schwarz oder individuell
Funktion	TENS EMS-Übertragungs-/Massagegerät-EKG/EKG/EEG/EMG-Adapterkabel
Mindestbestellmenge	100 Stück

Als Hersteller von ISO13485-Zertifizierungen für Medizingerätemanagementsysteme verfügen wir über langjährige Erfahrung in der Produktion **Zubehör für EKG-Elektrodenkabel** .

Dieses medizinische 3,5-mm-Audio-Klinkenstecker-zu-4-Kanal-EKG-Schnappkabel besteht aus einem 3,5-mm-Klinkenstecker und einem 4,0-mm-EKG-Buchsen-Druckknopf und kann für EEG-EKG-Geräte verwendet werden. Darüber hinaus unterstützen wir OEM-ODM-Dienste für alle unsere medizinischen Kabelprodukte Abgeschirmter Draht der Güteklasse (TPU-Material), wie z **Typ-C-zu-EKG-Elektroden-Buchsen-Schnappkabel**.

Wenn Sie eine Sonderanfertigung wünschen, können Sie sich gerne an uns wenden.

Produktfoto:





Firmeninformationen. Überblick



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

FAQ

F1: Kann ich eine Musterbestellung starten, bevor ich mehr bestelle?

A: Klar, Heymed stellt kostenlose Muster zur Verfügung, wenn wir Lagerbestände haben. Für kundenspezifische Muster müssen die Einrichtungskosten berechnet werden. Wir freuen uns, dass Sie uns um ein Muster bitten, um unsere Qualität zu überprüfen.

F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?

A: PayPal, T/T, Banküberweisung, Western Union und L/C

F3: Wie steht es in Ihrer Fabrik um die Qualitätskontrolle?

A: Qualität hat Priorität. Die QC-Abteilung mit professionellen Qualitätssicherungsspezialisten legt großen Wert auf die Qualitätskontrolle von Anfang bis Ende. Unsere Fabrik verfügt über die Rohs-, SGS-, CE-FCC- und ISO9001:2008-Authentifizierung. Usw

F4: Fabrik? Ja! Kann ich die Artikel, die mir gefallen, individuell anpassen, z. B. unser eigenes Logo drucken oder das Design ändern?

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM-Service an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

F5: Lieferzeit und Garantie? Welchen Versandservice nutzen Sie für meine Produkte?

A: Unsere Lieferzeit beträgt ca. 2-4 Wochen und wir können 12 Monate Garantie ab Lieferung bieten. Als Kunden nutzen wir DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS.

F6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort vorbeischaun?

A: Sicher. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan begrüßen zu dürfen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im 3. Stock. Etage, Gebäude A, Nr. 8 Kangyang 1st Street, Dorf Shebei, Stadt Huangjiang, Stadt Dongguan, Guangdong, China.