

Produktparameter

Produktname	4,0 mm vernickelte Metallfeder mit zwei Druckknöpfen
Verbinder	4,0 mm weiblicher Druckknopf
Snap-Größe	3,5 mm, 4,0 mm, 5,0 mm
Farbe	Silbrig
Angewandte Ausrüstungen	EKG-Elektrode, medizinisches Gerät, Leiterplatte, Metallknopf-Druckknöpfe, Bekleidungszubehör,
Funktion	M medizinische Gesundheitsdienste
Mindestbestellmenge	100 Stück

Das [Arten von Metall-Druckknöpfen, Nieten und Druckknöpfen](#) werden für Bekleidungszubehör, Leder, Massagegeräte, EKG-Geräte usw. verwendet, mit einer Größe von 4,0 mm und einem 2-teiligen Messing-Druckknopf.

Darüber hinaus haben wir auch andere Standard-EKG-Druckknöpfe, die für die Abmessungen der Leiterplatte von 3,5 mm/4,0 mm/5,0 mm geeignet sind [Elektroden-Druckknopf mit 3 Backen](#) and [Vernickelte 4,0-mm-5,0-mm-Elektroden-EKG-Druckknöpfe](#).

Wenn Sie diese Elektroden-EKG-Druckknöpfe benötigen, ist möglicherweise auch das Elektrodenkabel erforderlich, z [Halteklammer zum Anschlusskabel des EKG-Druckknopfs](#). Wenn Sie weitere Einzelheiten zu dem von Ihnen angefragten EKG-Snap-Knopf wünschen, können Sie sich gerne an uns wenden.

Produktfoto:





Firmeninfo. Überblick



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

F1: Kann ich eine Musterbestellung starten, bevor ich mehr bestelle?

A: Klar, Heymed stellt kostenlose Muster zur Verfügung, wenn wir Lagerbestände haben. Für kundenspezifische Muster müssen die Einrichtungskosten berechnet werden. Wir freuen uns, dass Sie uns um ein Muster bitten, um unsere Qualität zu überprüfen.

F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?

A: PayPal, T/T, Banküberweisung, Western Union und L/C

F3: Wie steht es in Ihrer Fabrik um die Qualitätskontrolle?

A: Qualität hat Priorität. Die QC-Abteilung mit professionellen Qualitätssicherungsspezialisten legt großen Wert auf die Qualitätskontrolle von Anfang bis Ende. Unsere Fabrik verfügt über die Rohs-, SGS-, CE-FCC- und ISO9001:2008-Authentifizierung. Usw

F4: Fabrik? Ja! Kann ich die Artikel, die mir gefallen, individuell anpassen, z. B. unser eigenes Logo drucken oder das Design ändern?

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM-Service an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

F5: Lieferzeit und Garantie? Welchen Versandservice nutzen Sie für meine Produkte?

A: Unsere Lieferzeit beträgt ca. 2-4 Wochen und wir können 12 Monate Garantie ab Lieferung bieten. Als Kunden nutzen wir DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS.

F6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort vorbeischaun?

A: Sicher. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan begrüßen zu dürfen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im 3. Stock. Etage, Gebäude A, Nr. 8 Kangyang 1. Straße, Dorf Shebei, Stadt Huangjiang, Stadt Dongguan, Guangdong, China.