

# Produktparameter

Produktname	Rechtwinkliger Lightning 8-Pin-Stecker auf XH2,54 mm 5-Pin-Molex-Kabel
Verbinder	Lightning Plug Male auf Molex 5-Pin-Anschluss
Material	PVCKupfer
Kabelfarbe	Schwarz oder individuell
Angewandte Ausrüstungen	Laptop, Notebook, iPhone, iPad, Anschluss an Festplatten
Funktion	Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung, Synchronisierung, PD-Schnellladung
MOQ	100 STÜCKE

Unser Apple Lightning 8-Pin-Stecker auf Molex XH2,54 mm 5-Pin-Header-Kabel für die Motherboard-Verbindung des Geräts, mit PD-Schnelllade- und Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungskabel und gut für Tests und Messungen auf Steckbrettern oder Computern.

Darüber hinaus könnten wir andere unterschiedliche Anschlüsse mit 5-poligem Dupont-Kabel bereitstellen, z [USB 2.0 A Buchse auf Dupont 5-Pin-Verlängerungskabel für die Schaltungsmontage](#).

Wir können Kabelspezifikationen, Längen, Farben und kundenspezifische Anschlussbelegungen gemäß den Kundenanforderungen anpassen. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

## Produktfoto:











**Firmeninfo. Überblick**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

# FAQ

## **F1: Kann ich eine Musterbestellung beginnen, bevor ich mehr bestelle?**

A: Sicher, Heymed stellt kostenlose Muster zur Verfügung, wenn wir Lagerbestände haben. Für kundenspezifische Muster müssen Einrichtungskosten berechnet werden. Wir freuen uns, dass Sie uns um ein Muster bitten, um unsere Qualität zu überprüfen.

## **Q2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?**

A: PayPal, T/T, Banküberweisung, Western Union und L/C

## **Q3: Wie geht es Ihrer Fabrik in Bezug auf die Qualitätskontrolle?**

A: Qualität hat Priorität. Die QC-Abteilung mit professionellem Qualitätssicherungsspezialisten legt großen Wert auf Qualitätskontrolle von Anfang bis Ende. Unsere Fabrik hat Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008-Authentifizierung erhalten. Usw

## **Q4: Fabrik? Ja! Kann ich die Artikel, die mir gefallen, anpassen, z. B. unser eigenes Logo drucken oder das Design ändern?**

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM-Service an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Details.

## **Q5: Lieferzeit und Garantie? Welchen Versandservice verwenden Sie für meine Produkte?**

A: Unsere Lieferzeit beträgt ca. 2-4 Wochen und wir können 12 Monate Garantie ab Lieferung anbieten. Wir verwenden DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS als Kunden.

## **Q6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort besuchen?**

A: Sicher. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan begrüßen zu dürfen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im 3. Etage, Gebäude A, Kangyang 1. Straße Nr. 8, Dorf Shebei, Stadt Huangjiang, Stadt Dongguan, Guangdong, China.