

Produktname	Anpassbares DC 2,35 mm männlich an DC 2,35 mm weiblicher Verlängerungskabel Dongguan -zertifizierter medizinischer Hersteller
Anwendung	Stimulationsmaschine, Physiotherapieinstrument
Länge	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm oder angepasst
Farbe	Schwarz, grau, weiß, schwarz und angepasst
Leitermaterial	Kupfer aus Dose
Paket	individuell verpackt

Produktinformationen:

Dieses DC 2,35 mm männlich bis DC 2,35 mm weiblicher Verlängerungskabel ist ideal, um Geräte wie medizinische Geräte, drahtlose Sender, Audiosysteme oder Ten/EMS-Maschinen mit niedriger Spannungsleistung zu verbinden oder auszudehnen. Die genauen 2,35 -mm -Laufstopfen sorgen für eine feste und sichere Passform, wodurch zufällige Unterbrechungen verhindern.

Das von einer professionelle Kabelfabrik in Dongguan, China, hergestellte Kabel ist in verschiedenen Längen, Farben und Mantelmaterialien (PVC/TPU) erhältlich, um unterschiedliche Umgebungen zu entsprechen. Der reine Kupferleiter gewährleistet eine hervorragende Leitfähigkeit und eine stabile Stromübertragung, was es zu einer idealen Wahl für die OEM -Anpassung macht.

Für diejenigen, die nach alternativen Spezifikationen suchen, unsere [Physiotherapie Bleidraht DC 2,35 mm männlich medizinisches medizinisches Kabel mit Metallschale stopfen](#) Bietet eine ähnliche Zuverlässigkeit für Geräte, die einen größeren Anschluss benötigen, z. B. bestimmte medizinische Monitore oder professionelle Audio -Setups. Wie die 2,35 -mm -Variante verfügt es über anpassbare Längen und langlebige Mantelmaterialien. Zusätzlich unsere [DC3.5 männlicher Stecker 2 in 1 Ring - Ende Physiotherapie Bleidraht](#) ist für kompakte Elektronik wie tragbare diagnostische Werkzeuge mit dem gleichen reinen Kupferkonstruktion und dem sicheren Steckerdesign entwickelt, um ein stabiles Stromverbrauch zu gewährleisten.

Unabhängig davon, ob Sie kurze Jumper -Kabel oder längere Stromverlängerungskabel benötigen, befördert dieses Produkt - zusammen mit unserem breiteren Spektrum an Steckerlösungen - flexible, sichere und zuverlässige Leistung in kompaktem Formular.





Zertifizierung und Konformität:

Dieses Kabel erfüllt strenge Standards, um das höchste Qualitäts- und Sicherheitsniveau im medizinischen Bereich zu gewährleisten:

- **ISO 13485:** Die Zertifizierung sorgt für die Einhaltung internationaler Standards für Qualitätsmanagementsysteme für Medizinprodukte.
- **ISO 9001:** Stellen Sie sicher, dass Produkte im Rahmen eines Qualitätsmanagementsystems hergestellt werden.
- **FDA zugelassen:** Das Produkt ist bei der US -amerikanischen Food and Drug Administration registriert und erfüllt seine Standards für medizinische Geräte.
- **CE MDR -Zertifizierung:** Entspricht der EU -Regulierung der EU Medical Device (MDR), um Sicherheit und Wirksamkeit für den medizinischen Gebrauch zu gewährleisten.

Unternehmensinformationen. Überblick



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

F1: Kann ich eine Beispielreihenfolge starten, bevor ich mehr bestelle?

A: Natürlich werden Heymed kostenlose Proben bereitgestellt, wenn wir sie auf Lager haben. Anpassende Proben erfordern Installationsgebühren. Vielen Dank, dass Sie uns nach Proben gefragt haben, um unsere Qualität zu überprüfen.

F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?

A: Paypal, T/T, Bankübertragung, Western Union und L/C.

F3: Wie macht Ihre Fabrik in Bezug auf die Qualitätskontrolle?

Antwort: Qualität ist Priorität. Die QC -Abteilung mit professionellen Qualitätssicherungsexperten erhält von Anfang bis Ende große Bedeutung für die Qualitätskontrolle. Unsere Fabrik hat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 erhalten. USW

F4: Fabrik? Ja! Kann ich die von mir gefallenen Elemente anpassen, z. B. das Drucken unseres eigenen Logos oder das Ändern des Designs?

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM -Dienste an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

F5: Lieferzeit und Garantie? Mit welchem Versandservice werden Sie mein Produkt versenden?

A: Unsere Lieferzeit beträgt etwa 2-4 Wochen und wir können eine Garantie von 12 Monaten von der Lieferung bereitstellen. Wir verwenden DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als Kunden.

F6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort besuchen?

Antwort: Natürlich. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan willkommen zu heißen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im dritten. Gebäude A, Nr. 8, Kangyang 1st Street, Dorf Shebei, Stadt Huangjiang, Dongguan City, Provinz Guangdong, China