

# Produktparameter

Produktname	Maßgeschneiderter 4PIN-Lemo-Metall-Buchsenstecker an PH2.0-4PIN-Klemmen-Physiotherapiekabel
Verbinder	4-poliger LEMO-Stecker aus Metall, PH2.0-4PIN-Terminal
Kabellänge	2,5 Mio., 1 Mio., 1,8 Mio oder individuell angepasst
Kabelfarbe	Schwarz oder individuell
Angewandte Ausrüstungen	EEG-, EKG- und EMG-Gerät
Funktion	Signalübertragung, Komfort
Mindestbestellmenge	1 STÜCK

Das Physiotherapiekabel mit 4-poliger Remo-Metallbuchse und PH2.0-4-poligem Anschluss kombiniert die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz von Anschlüssen mit einfachen, schnellen und sicheren Ein- und Aussteckvorgängen und löst den Stecker nicht aus der Steckdose, wenn am Kabel gezogen wird, was eine Rolle spielt aktive und wichtige Rolle in der Fertigungsindustrie, der medizinischen Industrie sowie der Luft- und Raumfahrtindustrie und anderen Bereichen [Abdichtung von Luftfahrtsteckern](#), Und [Anschluss von Physiotherapie-Überwachungsgeräten im Gerät](#), Und [Computer-In-Unit-Kabel](#) [Neue Energie-Automobilverkabelung](#) und so weiter.

Darüber hinaus unterstützen wir auch kundenspezifische mehrpolige Lemo-Stecker zur Anpassung an das relative Äquivalent anderer Anschlüsse, die an die interne Leitung des Computers für die Verkabelung von Fahrzeugen mit neuer Energie sowie an die Tonausrüstung und das EKG-Kabel usw. angeschlossen werden. [FGG 1B 8Pin Metall-LEMO-Stecker auf 6Pin Push Pull selbstsicherndes Luftfahrtkopfkabel](#) , and [Und 4-Pin-Kunststoff-LEMO-Stecker zum Elektroden-Stecker-Pin-Kabel für TENS](#)

## Produktfoto:











**Firmeninfo. Überblick**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

# FAQ

## **F1: Kann ich eine Musterbestellung starten, bevor ich mehr bestelle?**

A: Klar, Heymed stellt kostenlose Muster zur Verfügung, wenn wir Lagerbestände haben. Für kundenspezifische Muster müssen die Einrichtungskosten berechnet werden. Wir freuen uns, dass Sie uns um ein Muster bitten, um unsere Qualität zu überprüfen.

## **F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?**

A: PayPal, T/T, Banküberweisung, Western Union und L/C

## **F3: Wie steht es in Ihrer Fabrik um die Qualitätskontrolle?**

A: Qualität hat Priorität. Die QC-Abteilung mit professionellen Qualitätssicherungsspezialisten legt großen Wert auf die Qualitätskontrolle von Anfang bis Ende. Unsere Fabrik verfügt über die Rohs-, SGS-, CE-FCC- und ISO9001:2008-Authentifizierung. Usw

## **F4: Fabrik? Ja! Kann ich die Artikel, die mir gefallen, individuell anpassen, z. B. unser eigenes Logo drucken oder das Design ändern?**

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM-Service an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

## **F5: Lieferzeit und Garantie? Welchen Versandservice nutzen Sie für meine Produkte?**

A: Unsere Lieferzeit beträgt ca. 2-4 Wochen und wir können 12 Monate Garantie ab Lieferung bieten. Als Kunden nutzen wir DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS.

## **F6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort vorbeischaun?**

A: Sicher. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan begrüßen zu dürfen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im 3. Stock. Etage, Gebäude A, Nr. 8 Kangyang 1. Straße, Dorf Shebei, Stadt Huangjiang, Stadt Dongguan, Guangdong, China.