

# Produktparameter

Produktname	Federbelasteter 9-poliger Pogo-Stecker zum runden Ring mit 5 Anschlussdrähten
Verbinder	3,5 mm/4,0 mm Buchse zum Aufstecken auf USB-C-Stecker
Kabellänge	30 cm oder individuell
Kabelfarbe	Schwarz oder individuell
Funktion	TENS EMS-Übertragungs-/Massagegerät-EKG/EKG/EEG/EMG-Adapterkabel
Mindestbestellmenge	100 Stück

Dieses 9-polige federbelastete magnetische Pogo-Pin-Stecker-zu-Rundringanschluss-EKG-Elektrodenkabel wird häufig in der medizinischen Industrie verwendet. Es besteht aus einem Pogo-Pin-Stecker und einem Crimp-Anschluss mit 5 Anschlussdrähten und kann auch für EEG-EKG-Geräte verwendet werden. Außerdem unterstützen wir OEM-ODM-Services für alle unsere Kabelprodukte mit abgeschirmtem Draht in medizinischer Qualität (TPU-Material), wie z. [Maßgeschneiderter 12-Pin-DIN-Stecker zum Testen von Clip-Y-Splitterkabeln](#)

Als Hersteller von ISO13485-Zertifizierungen für Medizingerätemanagementsysteme verfügen wir über langjährige Erfahrung in der Produktion [EKG-EKG-EEG-EMG-Kabel](#) und andere .

**[Mittlerweile verfügen wir über jahrzehntelange Erfahrung in der Kabelanpassung Mehradriges EEG-EKG-Überwachungselektrodenkabel](#) und verfügen über ausreichende Erfahrung in der Kabelanpassung, um alle Anpassungsanforderungen unserer Kunden zu erfüllen.**

**Produktfoto:**











Firmeninfo. Überblick



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

## **FAQ**

**F1: Kann ich eine Musterbestellung starten, bevor ich mehr bestelle?**

**A: Klar, Heymed stellt kostenlose Muster zur Verfügung, wenn wir Lagerbestände haben. Für kundenspezifische Muster müssen die Einrichtungskosten berechnet werden. Wir freuen uns, dass Sie uns um ein Muster bitten, um unsere Qualität zu überprüfen.**

**F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?**

**A: PayPal, T/T, Banküberweisung, Western Union und L/C**

**F3: Wie steht es in Ihrer Fabrik um die Qualitätskontrolle?**

**A: Qualität hat Priorität. Die QC-Abteilung mit professionellen Qualitätssicherungsspezialisten legt großen Wert auf die Qualitätskontrolle von Anfang bis Ende. Unsere Fabrik verfügt über die Rohs-, SGS-, CE-FCC- und ISO9001:2008-Authentifizierung. Usw**

**F4: Fabrik? Ja! Kann ich die Artikel, die mir gefallen, individuell anpassen, z. B. unser eigenes Logo drucken oder das Design ändern?**

**A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM-Service an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.**

**F5: Lieferzeit und Garantie? Welchen Versandservice nutzen Sie für meine Produkte?**

**A: Unsere Lieferzeit beträgt ca. 2-4 Wochen und wir können 12 Monate Garantie ab Lieferung bieten. Als Kunden nutzen wir DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS.**

**F6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort vorbeischaun?**

**A: Sicher. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan begrüßen zu dürfen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im 3. Stock. Etage, Gebäude A, Nr. 8 Kangyang 1. Straße, Dorf Shebei, Stadt Huangjiang, Stadt Dongguan, Guangdong, China.**