

Produktname	Customized Dual Row 1.0mm 6p männliche Stecker Medizintherapie Kabel OEM -Elektrotherapie TENS - Einheiten -Bleidrahthersteller
Anwendung	Stimulationsmaschine, Physiotherapiewerkzeug
Länge	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm oder benutzerdefiniert
Farbe	Schwarz, Grau, Weiß, Schwarz und Brauch
Leitermaterial	Kupferkonserven
Pack	Separat verpackt

Dieses doppelte 6p-männliche Steckerkabel mit 1,0-mm-Stiftkontakten wird von einem erfahrenen OEM-Elektrotherapie-Bleidrahtanbieter in Dongguan, China, hergestellt. Das Kabel wird aus biokompatiblen Materialien wie TPU oder PVC hergestellt und kann mit verschiedenen Blei -Kündigungen zugeschnitten werden, einschließlich [2,0 mm Elektrodenstiftanschlüsse](#) die üblicherweise für Standard -Ten -Pads verwendet werden oder 3,5 mm weibliche Schnappanschlüsse Ideal für die Kompatibilität mit Elektroden systemen im Snap-Stil.

Unser 1,0 -mm -Dual -6P -medizinischer Therapiekabel für männliche Stecker wird für Präzision, Sicherheit und hohe Leistung in medizinischen und physiotherapieumgebungen entwickelt. Für eine Verbindung hergestellt [Elektrodenpolster](#) Für Zehn- oder EMS -Maschinen bietet dieser Bleidraht einen geringen Widerstand, eine sichere Passform und eine lang anhaltende Haltbarkeit - perfekt für den professionellen Einsatz in Krankenhäusern, Kliniken und Rehabilitationszentrum

Die robuste und flexible Konstruktion macht diesen Bleidraht ideal für sich wiederholende Verwendung in Krankenhäusern, Physiotherapiezentren und OEM -Therapie -Gerätekits. Auf Anfrage sind benutzerdefinierte Längen, Farben und Privatbezeichnungsdienste erhältlich, was es zu einer vielseitigen Lösung für eine breite Palette von Elektrotherapie macht





Zertifizierung und Konformität:

Das Kabel erfüllt strenge Standards, um das höchste Qualität und Sicherheit im medizinischen Bereich zu gewährleisten:

- **ISO 13485:** Die Zertifizierung sorgt für die Einhaltung internationaler Standards der Qualitätsmanagementsysteme für medizinische Geräte.
- **ISO 9001:** Stellen Sie sicher, dass das Produkt unter einem Sound -Quality -Management -System hergestellt wird.
- **FDA -Genehmigung:** Das Produkt ist bei der US -amerikanischen Food and Drug Administration registriert und erfüllt seine Standards für medizinische Geräte.
- **CE MDR -Zertifizierung:** Entsprechen Sie der EU -Regulierung der EU Medical Equipment (MDR), um die Sicherheit und Wirksamkeit medizinischer Anwendungen zu gewährleisten.

Unternehmensinformationen. Überblick



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

F1: Kann ich eine Beispielreihenfolge starten, bevor ich mehr bestelle?

A: Natürlich werden Heymed kostenlose Proben bereitgestellt, und wenn wir Bestand haben, müssen benutzerdefinierte Proben Installationskosten erfordern. Vielen Dank, dass Sie uns gebeten haben, unsere Qualität nach Proben zu überprüfen.

F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?

A: Paypal, T/T, Bankübertragung, Western Union und L/C.

Frage 3: Wie geht es Ihrer Fabrik in der Qualitätskontrolle?

Antwort: Qualität wird bevorzugt. Die QC -Abteilung mit professionellen Qualitätssicherungsexperten erhält von Anfang bis Ende große Bedeutung für die Qualitätskontrolle. Unsere Fabrik wurde von ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 zertifiziert. USW

Frage 4: Fabrik? Ja! Kann ich meine Lieblingsartikel anpassen, z. B. mein eigenes Logo oder mein Design ändern?

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM -Dienste an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

Frage 5: Lieferzeit und Garantie? Mit welchen Transportdienstleistungen werden Sie meine Produkte versenden?

A: Unsere Lieferzeit beträgt etwa 2-4 Wochen und wir können eine 12-monatige Liefergarantie bereitstellen. Wir verwenden DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als Kunden.

Frage 6: Wo ist deine Fabrik? Wie soll ich besuchen?

Antwort: Natürlich. Wir freuen uns, Sie in Dongguan willkommen zu heißen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im dritten. Ein Gebäude A, Nr. 8, befindet