

# Produktparameter

Produktname	RJ45-Anschluss an 4,0-mm-Elektroden-Klemmanschlusskabel
Verbinder	RJ45 8P8C auf 4,0 mm Elektrodenbuchse Snap
Kabellänge	30 cm oder angepasst
Kabelfarbe	Grau oder angepasst
Angewandte Ausrüstungen	EEG, EKG, EMG, TENS
Funktion	Signal übertragen
MOQ	100 STÜCKE

Kundenspezifischer RJ45 8P8C-Anschluss an 4,0 mm EKG-Druckknopf-Anschlusskabel, das Elektrodenkabel im neuen Design, das für EMS TEN-Geräte weit verbreitet ist.

Heymed als professioneller Hersteller von maßgeschneiderten medizinischen EKG-EEG-EKG-EMG-Kabeln unterstützen wir OEM-ODM-Dienste für alle Kabelprodukte, wie z [Mehradriges EEG-EKG-Überwachungselektrodenkabel](#). Inzwischen verfügen wir über jahrzehntelange Erfahrung in der Kabelanpassung und über ausreichende Erfahrung in der Kabelanpassung, um beispielsweise die unterschiedlichen Anpassungsanforderungen unserer Kunden zu erfüllen [EU-Stecker auf 10-mm-Knickelektrodenkabel](#).

**Produktfoto:**











**Firmeninfo. Überblick**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

# FAQ

## **F1: Kann ich eine Musterbestellung beginnen, bevor ich mehr bestelle?**

A: Sicher, Heymed stellt kostenlose Muster zur Verfügung, wenn wir Lagerbestände haben. Für kundenspezifische Muster müssen Einrichtungskosten berechnet werden. Wir freuen uns, dass Sie uns um ein Muster bitten, um unsere Qualität zu überprüfen.

## **Q2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?**

A: PayPal, T/T, Banküberweisung, Western Union und L/C

## **Q3: Wie geht es Ihrer Fabrik in Bezug auf die Qualitätskontrolle?**

A: Qualität hat Priorität. Die QC-Abteilung mit professionellem Qualitätssicherungsspezialisten legt großen Wert auf Qualitätskontrolle von Anfang bis Ende. Unsere Fabrik hat Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008-Authentifizierung erhalten. Usw

## **Q4: Fabrik? Ja! Kann ich die Artikel, die mir gefallen, anpassen, z. B. unser eigenes Logo drucken oder das Design ändern?**

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM-Service an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Details.

## **Q5: Lieferzeit und Garantie? Welchen Versandservice verwenden Sie für meine Produkte?**

A: Unsere Lieferzeit beträgt ca. 2-4 Wochen und wir können 12 Monate Garantie ab Lieferung anbieten. Wir verwenden DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS als Kunden.

## **Q6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort besuchen?**

A: Sicher. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan begrüßen zu dürfen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im 3. Etage, Gebäude A, Kangyang 1. Straße Nr. 8, Dorf Shebei, Stadt Huangjiang, Stadt Dongguan, Guangdong, China.