

Produktparameter

Produktname	RS232-Seriell-Port-Schraubverriegelung, DB15-Stecker auf Molex-Kabel
Verbinder	DB15-Pin-Stecker auf Molex
Kabellänge	30 cm oder individuell
Kabelfarbe	Schwarz oder individuell
Angewandte Ausrüstungen	Computer, Drucker, Scanner, POS-Gerät, Monitor, Modem
Funktion	Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung
Mindestbestellmenge	100 Stück

Maßgeschneidertes D-Sub-Kabel DB15-Pin-Stecker auf Molex-Kabel mit Schraubverriegelung, wir haben auch andere D-SUB [Serielle und parallele Kabel](#), wie zum Beispiel [Serielles DB25-Stecker-Buchse-Verlängerungskabel](#) Mit 25 Pins vergoldetem Anschluss, serielltem Anschlusskabel für Drucker, Scanner. Und wir haben auch das ähnliche D-Sub-Kabel von [.](#)

Bei Bedarf oder Anforderungen an ein D-Sub-Kabel können Sie sich gerne an uns wenden.

Produktfoto:





Firmeninfo. Überblick



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

F1: Kann ich eine Musterbestellung starten, bevor ich mehr bestelle?

A: Klar, Heymed stellt kostenlose Muster zur Verfügung, wenn wir Lagerbestände haben. Für kundenspezifische Muster müssen die Einrichtungskosten berechnet werden. Wir freuen uns, dass Sie uns um ein Muster bitten, um unsere Qualität zu überprüfen.

F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?

A: PayPal, T/T, Banküberweisung, Western Union und L/C

F3: Wie steht es in Ihrer Fabrik um die Qualitätskontrolle?

A: Qualität hat Priorität. Die QC-Abteilung mit professionellen Qualitätssicherungsspezialisten legt großen Wert auf die Qualitätskontrolle von Anfang bis Ende. Unsere Fabrik verfügt über die Rohs-, SGS-, CE-FCC- und ISO9001:2008-Authentifizierung. Usw

F4: Fabrik? Ja! Kann ich die Artikel, die mir gefallen, individuell anpassen, z. B. unser eigenes Logo drucken oder das Design ändern?

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM-Service an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

F5: Lieferzeit und Garantie? Welchen Versandservice nutzen Sie für meine Produkte?

A: Unsere Lieferzeit beträgt ca. 2-4 Wochen und wir können 12 Monate Garantie ab Lieferung bieten. Als Kunden nutzen wir DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS.

F6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort vorbeischaun?

A: Sicher. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan begrüßen zu dürfen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im 3. Stock. Etage, Gebäude A, Nr. 8 Kangyang 1. Straße, Dorf Shebei, Stadt Huangjiang, Stadt Dongguan, Guangdong, China.