

Produktparameter

Produktname	Metall-DB37-Pin-Stecker-Stecker an weibliches Schnappelektroden-Anschlusskabel
Verbinder	DB37-Pin-Stecker, 34-teilige Elektroden-Buchse
Kabellänge	30 cm oder angepasst
Kabelfarbe	Medizinisch grau, schwarz oder kundenspezifisch
Funktion	TENS EMS-Übertragung, EKG-EEG-EKG-Gerät
Mindestbestellmenge	100 STÜCKE

Dieser DB37-Steckeradapter, 37-poliges seriell Verlängerungskabel zu weiblichem Druckknopf mit 34 Anschlussdrähten, der in der medizinischen Industrie weit verbreitet ist, ist auch ein innovatives, kundenspezifisches Kabel, das mit einem seriellen D-Sub-Anschlussstecker und einem weiblichen Elektroden-Druckknopfkabel kombiniert wird. Wir Haben Sie auch Undere verschiedene kundenspezifische Kabel mit RS232 D-SUB-Serienkabel, wie z .


Mittlerweile verfügen wir über umfangreiche Erfahrung mit kundenspezifischen Kabeln, wie z [Serielle und parallele Kabel](#) and [Kundenspezifische medizinische Kabel](#).Wenn Sie eine haben Wenn Sie Fragen zu diesem maßgeschneiderten medizinischen Kabel haben, kontaktieren Sie uns bitte.

Produktfoto:





Firmeninfo. Überblick



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

F1: Kann ich eine Musterbestellung starten, bevor ich mehr bestelle?

A: Klar, Heymed stellt kostenlose Muster zur Verfügung, wenn wir Lagerbestände haben. Für kundenspezifische Muster müssen die Einrichtungskosten berechnet werden. Wir freuen uns, dass Sie uns um ein Muster bitten, um unsere Qualität zu überprüfen.

F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?

A: PayPal, T/T, Banküberweisung, Western Union und L/C

F3: Wie steht es in Ihrer Fabrik um die Qualitätskontrolle?

A: Qualität hat Priorität. Die QC-Abteilung mit professionellen Qualitätssicherungsspezialisten legt großen Wert auf die Qualitätskontrolle von Anfang bis Ende. Unsere Fabrik verfügt über die Rohs-, SGS-, CE-FCC- und ISO9001:2008-Authentifizierung. Usw

F4: Fabrik? Ja! Kann ich die Artikel, die mir gefallen, individuell anpassen, z. B. unser eigenes Logo drucken oder das Design ändern?

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM-Service an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

F5: Lieferzeit und Garantie? Welchen Versandservice nutzen Sie für meine Produkte?

A: Unsere Lieferzeit beträgt ca. 2-4 Wochen und wir können 12 Monate Garantie ab Lieferung bieten. Als Kunden nutzen wir DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS.

F6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort vorbeischaun?

A: Sicher. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan begrüßen zu dürfen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im 3. Stock. Etage, Gebäude A, Nr. 8 Kangyang 1. Straße, Dorf Shebei, Stadt Huangjiang, Stadt Dongguan, Guangdong, China.