

Produktparameter

Produktname	DC2.35 Buchse für physikalische Therapieinstrumente
Verbinder	DC2.35 Buchse
Snap-Größe	2,35 mm
Farbe	Weiß schwarz
Angewandte Ausrüstungen	EKG-Elektrode, medizinisches Gerät, Leiterplatte
Funktion	M medizinische Gesundheitsdienste
MOQ	100 STÜCKE

DC2.35-Buchsen werden für TENS-EMS-Geräte verwendet, sie sind Standardstecker für die Leiterplattenmontage mit DC2.35mm.

Außerdem haben wir auch andere Standard-EKG-Druckknöpfe, die für die Abmessungen der Leiterplatte von 3,5 mm / 4,0 mm / 5,0 geeignet sind, und mit vernickeltem, vergoldetem Material. Wir haben auch andere EKG-Druckknöpfe wie z [Elektrodenbuchse Druckknopf mit 3 Backen](#) mit vernickelt, das vergoldete ist [4,0-mm-Elektrodendruckknopf für Leiterplattenmontage](#).

Wenn Sie diese Elektroden-EKG-Druckknöpfe benötigen, wird möglicherweise auch das Elektrodenkabel benötigt, z [Grabber-Clip zum EKG-Druckknopf-Ableitungskabel](#). Für weitere Details des von Ihnen gewünschten EKG-Snap-Buttons können Sie sich gerne an uns wenden.

Produktfoto:





Firmeninfo. Überblick



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

F1: Kann ich eine Musterbestellung beginnen, bevor ich mehr bestelle?

A: Sicher, Heymed stellt kostenlose Muster zur Verfügung, wenn wir Lagerbestände haben. Für kundenspezifische Muster müssen Einrichtungskosten berechnet werden. Wir freuen uns, dass Sie uns um ein Muster bitten, um unsere Qualität zu überprüfen.

Q2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?

A: PayPal, T/T, Banküberweisung, Western Union und L/C

Q3: Wie geht es Ihrer Fabrik in Bezug auf die Qualitätskontrolle?

A: Qualität hat Priorität. Die QC-Abteilung mit professionellem Qualitätssicherungsspezialisten legt großen Wert auf Qualitätskontrolle von Anfang bis Ende. Unsere Fabrik hat Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008-Authentifizierung erhalten. Usw

Q4: Fabrik? Ja! Kann ich die Artikel, die mir gefallen, anpassen, z. B. unser eigenes Logo drucken oder das Design ändern?

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM-Service an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Details.

Q5: Lieferzeit und Garantie? Welchen Versandservice verwenden Sie für meine Produkte?

A: Unsere Lieferzeit beträgt ca. 2-4 Wochen und wir können 12 Monate Garantie ab Lieferung anbieten. Wir verwenden DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS als Kunden.

Q6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort besuchen?

A: Sicher. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan begrüßen zu dürfen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im 3. Etage, Gebäude A, Kangyang 1. Straße Nr. 8, Dorf Shebei, Stadt Huangjiang, Stadt Dongguan, Guangdong, China.