


Produktname	DIN 6 PIN bis 3 Blei 2,0 mm Elektrodenstift Splitterkabel mit Metallschutz TENS EMS Bleidrahthersteller
Anwendung	Stimulationsmaschine, Physiotherapiewerkzeug
Länge	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm oder benutzerdefiniert
Farbe	Schwarz, Grau, Weiß, Schwarz und Brauch
Leitermaterial	Kupferkonserven
Pack	Separat verpackt

Hergestellt von einem professionellen medizinischen Kabellieferanten in Dongguan, China, bietet dieses 2,0 -mm -Elektroden -Splitterkabel von 6 Pin bis 3 Blei -2,0 -mm -Elektrode zuverlässige Leistung und überlegene Schutz. Der DIN -Stecker ist mit einer Metallschutzhülse verstärkt, um wiederholte Einfügungen und harte Nutzungsumgebungen standzuhalten.

Für fortgeschrittene Verbindungsanforderungen können Sie auch unsere untersuchen [Lemo -Stecker zu 2 mm Elektroden -Bleidraht mit Kunststoffschutzabdeckung](#), der eine komplexe Signalübertragung in professionellen medizinischen Systemen unterstützt.

Der 3 -Wege -Stiftausgang 3 -Wege ist mit Standard -Elektrodenpads oder Bleidrähten kompatibel, die in Zehn-/EMS/EMG -Geräten verwendet werden, um eine genaue elektrische Stimulation zu gewährleisten. Dieses Kabel wird in Rehabilitationszentren, Physiotherapiekliniken und Home Therapy Setups häufig eingesetzt. Betrachten Sie für kompakte oder tragbare Geräte unsere [6,35 mm Audio -männlicher Stecker zum Dual 3,5 -mm -Snap -Anschlusskabel von 3,5 mm](#) für leichte und tragbare Überwachungsanwendungen ausgelegt.





Zertifizierung und Konformität:

Das Kabel erfüllt strenge Standards, um das höchste Qualität und Sicherheit im medizinischen Bereich zu gewährleisten:

- **ISO 13485:** Die Zertifizierung sorgt für die Einhaltung internationaler Standards der Qualitätsmanagementsysteme für medizinische Geräte.
- **ISO 9001:** Stellen Sie sicher, dass das Produkt unter einem Sound -Quality -Management -System hergestellt wird.
- **FDA -Genehmigung:** Das Produkt ist bei der US -amerikanischen Food and Drug Administration registriert und erfüllt seine Standards für medizinische Geräte.
- **CE MDR -Zertifizierung:** Entsprechen Sie der EU -Regulierung der EU Medical Equipment (MDR), um die Sicherheit und Wirksamkeit medizinischer Anwendungen zu gewährleisten.

Unternehmensinformationen. Überblick



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

F1: Kann ich eine Beispielreihenfolge starten, bevor ich mehr bestelle?

A: Natürlich werden Heymed kostenlose Proben bereitgestellt, und wenn wir Bestand haben, müssen benutzerdefinierte Proben Installationskosten erfordern. Vielen Dank, dass Sie uns gebeten haben, unsere Qualität nach Proben zu überprüfen.

F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?

A: Paypal, T/T, Bankübertragung, Western Union und L/C.

Frage 3: Wie geht es Ihrer Fabrik in der Qualitätskontrolle?

Antwort: Qualität wird bevorzugt. Die QC -Abteilung mit professionellen Qualitätssicherungsexperten erhält von Anfang bis Ende große Bedeutung für die Qualitätskontrolle. Unsere Fabrik wurde von ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 zertifiziert. USW

Frage 4: Fabrik? Ja! Kann ich meine Lieblingsartikel anpassen, z. B. mein eigenes Logo oder mein Design ändern?

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM -Dienste an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

Frage 5: Lieferzeit und Garantie? Mit welchen Transportdienstleistungen werden Sie meine Produkte versenden?

A: Unsere Lieferzeit beträgt etwa 2-4 Wochen und wir können eine 12-monatige Liefergarantie bereitstellen. Wir verwenden DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als Kunden.

Frage 6: Wo ist deine Fabrik? Wie soll ich besuchen?

Antwort: Natürlich. Wir freuen uns, Sie in Dongguan willkommen zu heißen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im dritten. Ein Gebäude A, Nr. 8, befindet