

Produktname	Hochwertige 10,0 mm weibliche Snap zum Öffnen von Elektroden -medizinischem Kabel Anpassbarer Bleidraht von ISO13485 & ISO9001 Certified Dongguan China Factory
Anwendung	Stimulationsmaschine, Physiotherapieinstrument
Länge	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm oder angepasst
Farbe	Schwarz, grau, weiß, schwarz und angepasst
Leitermaterial	Kupfer aus Dose
Paket	Individuell verpackt

Das 10,0 -mm -Schnappschreiber für das Öffnen von Elektrodenkabel ist so konstruiert, dass sie eine stabile und zuverlässige elektrische Verbindung zwischen EMS/TENS -Geräten und Elektrodenpolstern liefert. Es verfügt über einen Standard 10,0 -mm -Snap -Anschluss an einem Ende und offene Terminals auf der anderen Seite und ermöglicht eine flexible Integration in einer Vielzahl von therapeutischen und Rehabilitationssystemen.

Dieses Produkt wird in Dongguan, China, von einer ISO13485 & ISO9001 -zertifizierten Fabrik hergestellt, um die vollständige Einhaltung der internationalen medizinischen Fertigungsstandards zu gewährleisten. Das Kabel wurde mit sauerstofffreiem Kupfer gebaut und mithilfe von TPU, PVC oder Silikon aus medizinischer Qualität isoliert. Er sorgt für eine hohe Leitfähigkeit, langfristige Haltbarkeit und die Patientensicherheit.

Es ist vollständig kompatibel mit einer Vielzahl von Elektrotherapiezubehör, einschließlich unserer [Lemo -Kunststoffstopfen bis 3,5 mm Magnetelektroden -Schnappanschlusskabel](#) und [Offen für EKG -Clips mit 4.0 weiblicher Snap -Kabel](#), um eine breitere Anwendbarkeit in klinischen, Sporttherapie und Heimmutzungsumgebungen anzubieten.

Wir bieten eine vollständige Anpassung in Kabellänge, Farbe, Steckerstil und Privatbezeichnung. Als professioneller Hersteller, Lieferant und Fabrik in China bedienen wir B2B -Kunden weltweit mit konsequenter Qualität, wettbewerbsfähigen Vorlaufzeiten und skalierbaren OEM/ODM -Funktionen.

Merkmale:

- Langlebiger Schnappanschluss mit sicherer 10,0 mm Anpassung
- Open-End-Design für flexible Integration
- Kupferdraht mit hoher Leitfähigkeit für eine stabile Leistung
- Hergestellt in einer ISO13485 & ISO9001 -zertifizierten Einrichtung in Dongguan, China
- OEM/ODM unterstützt mit niedrigem MOQ



.



Zertifizierung und Konformität:

Dieses Kabel erfüllt strenge Standards, um das höchste Qualitäts- und Sicherheitsniveau im medizinischen Bereich zu gewährleisten:

- **ISO 13485:** Die Zertifizierung sorgt für die Einhaltung internationaler Standards für Qualitätsmanagementsysteme für Medizinprodukte.
- **ISO 9001:** Stellen Sie sicher, dass Produkte im Rahmen eines Qualitätsmanagementsystems hergestellt werden.
- **FDA zugelassen:** Das Produkt ist bei der US -amerikanischen Food and Drug Administration registriert und erfüllt seine Standards für medizinische Geräte.
- **CE MDR -Zertifizierung:** Entspricht der EU -Regulierung der EU Medical Device (MDR), um Sicherheit und Wirksamkeit für den medizinischen Gebrauch zu gewährleisten.

Unternehmensinformationen. Überblick



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

F1: Kann ich eine Beispielreihenfolge starten, bevor ich mehr bestelle?

A: Natürlich werden Heymed kostenlose Proben bereitgestellt, wenn wir sie auf Lager haben. Anpassende Proben erfordern Installationsgebühren. Vielen Dank, dass Sie uns nach Proben gefragt haben, um unsere Qualität zu überprüfen.

F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?

A: Paypal, T/T, Bankübertragung, Western Union und L/C.

F3: Wie macht Ihre Fabrik in Bezug auf die Qualitätskontrolle?

Antwort: Qualität ist Priorität. Die QC -Abteilung mit professionellen Qualitätssicherungsexperten erhält von Anfang bis Ende große Bedeutung für die Qualitätskontrolle. Unsere Fabrik hat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 erhalten. USW

F4: Fabrik? Ja! Kann ich die von mir gefallenen Elemente anpassen, z. B. das Drucken unseres eigenen Logos oder das Ändern des Designs?

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM -Dienste an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

F5: Lieferzeit und Garantie? Mit welchem Versandservice werden Sie mein Produkt versenden?

A: Unsere Lieferzeit beträgt etwa 2-4 Wochen und wir können eine Garantie von 12 Monaten von der Lieferung bereitstellen. Wir verwenden DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als Kunden.

F6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort besuchen?

Antwort: Natürlich. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan willkommen zu heißen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im dritten. Gebäude A, Nr. 8, Kangyang 1st Street, Dorf Shebei, Stadt Huangjiang, Dongguan City, Provinz Guangdong, China