

Produktname	Fabrikgewohnte offen für EKG -Clips zu 4.0 Elektrode weibliche Snap Physiotherapie Kabel führender Hersteller ISO9001 ISO13485 FDA Zertifiziert
Anwendung	Stimulationsmaschine, Physiotherapieinstrument
Länge	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm oder angepasst
Farbe	Schwarz, grau, weiß, schwarz und angepasst
Leitermaterial	Kupfer aus Dose
Paket	Individuell verpackt

Zweck- und Anwendungsszenarien:

- **Medizinische Reha -Zentren** □ Wird für EKG - verwandte Therapien verwendet. Das offene Ende stellt eine Verbindung zu Geräten her, [Hochwertiger EKG -Clip](#) Bindungen an Patienten für eine stabile Signalauswahl - up und 4.0 -Anschluss ermöglicht das Hinzufügen zusätzlicher Elektroden für eine umfassende Behandlung.
- **Zuhause - basierte Pflege** □ Erleichtert die Eigenheimelektrotherapie bei Muskel- oder Nervenproblemen. Öffnen Sie End -Stecker in Home -Geräte, EKG Clip ermöglicht die Selbstanwendung und ermöglicht [4.0 weiblicher Snap](#) Bietet Flexibilität für zusätzliche Elektroden gemäß den Ratschlägen des Arztes.
- **Sportwiederholung** □ Athleten in Erholungszentren profitieren. Offene Endverbindungen zu Sport - Verletzungsbehandlungsausrüstung, EKG -Clip überwacht die Muskelaktivität und der 4.0 -Stecker unterstützt die Multi -Elektroden -Behandlung von üblichen Sportverletzungen.

Hauptmerkmale:

- **Langlebige Konstruktion:** Das Kabel besteht aus hochwertigen Materialien, die eine lange Verwendung ohne einfachen Bruch sicherstellen. Der [Elektroden -Snap von Open End und 4.0](#) werden mit Korrosion - resistente Metalle gefertigt, die häufigen Steckern standhalten - und - den Steckdarsteller.
- **Genaue Verbindung:** Der EKG -Clip bietet eine sichere und genaue Verbindung zum Körper des Patienten für eine präzise elektrische Signalübertragung. Sie reduziert die Signalstörungen und garantiert zuverlässige Elektrotherapieergebnisse.
- **Anpassbare Länge:** Unsere Fabrik kann Anpassungsoptionen für die Dauer des Kabels bieten und unterschiedliche Anforderungen in verschiedenen Behandlungsszenarien erfüllen, sei es "s für den Einsatz am Krankenbett in einer häuslichen Umgebung oder für die Verbindung zu großer Ausrüstung in einer professionellen medizinischen Einrichtung.



.



Zertifizierung und Konformität:

Dieses Kabel erfüllt strenge Standards, um das höchste Qualitäts- und Sicherheitsniveau im medizinischen Bereich zu gewährleisten:

- **ISO 13485:** Die Zertifizierung sorgt für die Einhaltung internationaler Standards für Qualitätsmanagementsysteme für Medizinprodukte.
- **ISO 9001:** Stellen Sie sicher, dass Produkte im Rahmen eines Qualitätsmanagementsystems hergestellt werden.
- **FDA zugelassen:** Das Produkt ist bei der US -amerikanischen Food and Drug Administration registriert und erfüllt seine Standards für medizinische Geräte.
- **CE MDR -Zertifizierung:** Entspricht der EU -Regulierung der EU Medical Device (MDR), um Sicherheit und Wirksamkeit für den medizinischen Gebrauch zu gewährleisten.

Unternehmensinformationen. Überblick



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

RoHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

FAQ

F1: Kann ich eine Beispielreihenfolge starten, bevor ich mehr bestelle?

A: Natürlich werden Heymed kostenlose Proben bereitgestellt, wenn wir sie auf Lager haben. Anpassende Proben erfordern Installationsgebühren. Vielen Dank, dass Sie uns nach Proben gefragt haben, um unsere Qualität zu überprüfen.

F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?

A: Paypal, T/T, Bankübertragung, Western Union und L/C.

F3: Wie macht Ihre Fabrik in Bezug auf die Qualitätskontrolle?

Antwort: Qualität ist Priorität. Die QC -Abteilung mit professionellen Qualitätssicherungsexperten erhält von Anfang bis Ende große Bedeutung für die Qualitätskontrolle. Unsere Fabrik hat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 erhalten. USW

F4: Fabrik? Ja! Kann ich die von mir gefallenen Elemente anpassen, z. B. das Drucken unseres eigenen Logos oder das Ändern des Designs?

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM -Dienste an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

F5: Lieferzeit und Garantie? Mit welchem Versandservice werden Sie mein Produkt versenden?

A: Unsere Lieferzeit beträgt etwa 2-4 Wochen und wir können eine Garantie von 12 Monaten von der Lieferung bereitstellen. Wir verwenden DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als Kunden.

F6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort besuchen?

Antwort: Natürlich. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan willkommen zu heißen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im dritten. Gebäude A, Nr. 8, Kangyang 1st Street, Dorf Shebei, Stadt Huangjiang, Dongguan City, Provinz Guangdong, China