

Produktparameter

Produktname	RJ45-Gigabit-Ethernet-Kabel Industrielles Digitalkamera-Machine-Vision-Kabelkabel
Verbinder	RJ45 8P8C Stecker auf Buchse, Cat 6
Kabellänge	30 cm oder angepasst
Kabelfarbe	Schwarz oder individuell
Angewandte Ausrüstungen	CCD-Kamera, maschinelles Sehen
Funktion	Datenübertragung, Übertragungssicherheit
MOQ	100 STÜCKE

Dieses industrielle Digitalkamera-Videokabel mit Gigabit-Ethernet-Kabel für die industrielle Bildverarbeitung mit Schraubenbefestigungssperre wird häufig für die Verkabelung von mobilen Robotern, Roboterarmen, Werkzeugmaschinen, Automatisierungsgeräten, Panzerketten und beweglichen Hochgeschwindigkeitsteilen verwendet. Hochfeste Biegung und Verschleiß -beständiges PVC-Material und superflexibles hitzebeständiges PVC-Material, die Biegelebensdauer kann über 30 Millionen Mal erreichen; Wasserdicht, ölbeständig, hitzebeständig (80 °C), UV-beständig, flammhemmend. Entspricht der obligatorischen UL/cUL-Sicherheitsspezifikationszertifizierung.

Außerdem haben wir auch ein RJ45 8P8C Cat5 Cat5e Cat6 Ethernet-Verlängerungskabel von Stecker zu Buchse, das perfekt ist, um Ihre Ethernet-Verbindung zu erweitern, um einen Router zu erreichen oder HDTV, Heimkino und schützen Sie den Computernetzwerkanschluss vor ständigem Ein- und Ausstecken sowie mit Hochgeschwindigkeits-Upload- und Download-Datenübertragung für Serveranwendungen. Außerdem haben wir ähnliche Ethernet-Netzkabel wie [RJ12 6P6C Stecker auf Buchse Telefonkabel](#) .

Produktfoto:





Firmeninfo. Überblick



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

RoHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

FAQ

F1: Kann ich eine Musterbestellung beginnen, bevor ich mehr bestelle?

A: Sicher, Heymed stellt kostenlose Muster zur Verfügung, wenn wir Lagerbestände haben. Für kundenspezifische Muster müssen Einrichtungskosten berechnet werden. Wir freuen uns, dass Sie uns um ein Muster bitten, um unsere Qualität zu überprüfen.

Q2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?

A: PayPal, T/T, Banküberweisung, Western Union und L/C

Q3: Wie geht es Ihrer Fabrik in Bezug auf die Qualitätskontrolle?

A: Qualität hat Priorität. Die QC-Abteilung mit professionellem Qualitätssicherungsspezialisten legt großen Wert auf Qualitätskontrolle von Anfang bis Ende. Unsere Fabrik hat Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008-Authentifizierung erhalten. Usw

Q4: Fabrik? Ja! Kann ich die Artikel, die mir gefallen, anpassen, z. B. unser eigenes Logo drucken oder das Design ändern?

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM-Service an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Details.

Q5: Lieferzeit und Garantie? Welchen Versandservice verwenden Sie für meine Produkte?

A: Unsere Lieferzeit beträgt ca. 2-4 Wochen und wir können 12 Monate Garantie ab Lieferung anbieten. Wir verwenden DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS als Kunden.

Q6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort besuchen?

A: Sicher. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan begrüßen zu dürfen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im 3. Etage, Gebäude A, Kangyang 1. Straße Nr. 8, Dorf Shebei, Stadt Huangjiang, Stadt Dongguan, Guangdong, China.