

Produktparameter

Produktname	Vergoldete Schlaf-Gehirn-EEG-Elektroden mit Kappe auf Stecker-EKG-Kabel
Verbinder	3,5 mm/4,0 mm männlicher EKG-Schnappverschluss an der Elektrodenkappe
Kabellänge	30 cm oder angepasst
Kabelfarbe	Schwarz oder individuell
Funktion	TENS EMS-Übertragung/Massagegerät EKG/EKG/EEG/EMG-Adapterkabel
MOQ	100 STÜCKE

Als Hersteller von ISO13485-Zertifizierungen für Medizinprodukte-Managementsysteme verfügen wir über langjährige Erfahrung in der Produktion [EKG EKG EEG EMG-Kabel](#) und andere .

[Dieses EKG-Kabel besteht aus einem vergoldeten Elektrodenkappen-Kit und einem 4,0 mm EKG-Druckknopf, der für EEG-EKG-Geräte verwendet werden kann. wie zum Beispiel Wasserdichter M5-Stecker zum EKG-Clip-Kabel mit Stift .](#)


Inzwischen verfügen wir über jahrzehntelange Erfahrung in der Drahtanpassung [EEG-EKG-Überwachungselektrodenkabel mit mehreren Ableitungen](#) und verfügen über ausreichende Erfahrung mit kundenspezifischen Kabeln, um alle Anpassungsanforderungen unserer Kunden zu erfüllen.

Produktfoto:





[Firmeninfo. Überblick](#)



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

F1: Kann ich eine Musterbestellung beginnen, bevor ich mehr bestelle?

A: Sicher, Heymed stellt kostenlose Muster zur Verfügung, wenn wir Lagerbestände haben. Für kundenspezifische Muster müssen Einrichtungskosten berechnet werden. Wir freuen uns, dass Sie uns um ein Muster bitten, um unsere Qualität zu überprüfen.

Q2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?

A: PayPal, T/T, Banküberweisung, Western Union und L/C

Q3: Wie geht es Ihrer Fabrik in Bezug auf die Qualitätskontrolle?

A: Qualität hat Priorität. Die QC-Abteilung mit professionellem Qualitätssicherungsspezialisten legt großen Wert auf Qualitätskontrolle von Anfang bis Ende. Unsere Fabrik hat Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008-Authentifizierung erhalten. Usw

Q4: Fabrik? Ja! Kann ich die Artikel, die mir gefallen, anpassen, z. B. unser eigenes Logo drucken oder das Design ändern?

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM-Service an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Details.

Q5: Lieferzeit und Garantie? Welchen Versandservice verwenden Sie für meine Produkte?

A: Unsere Lieferzeit beträgt ca. 2-4 Wochen und wir können 12 Monate Garantie ab Lieferung anbieten. Wir verwenden DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS als Kunden.

Q6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort besuchen?

A: Sicher. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan begrüßen zu dürfen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im 3. Etage, Gebäude A, Kangyang 1. Straße Nr. 8, Dorf Shebei, Stadt Huangjiang, Stadt Dongguan, Guangdong, China.