

Produktname	Fabrik direkt anpassen 4 Pin Lemo Männlicher Stecker zum Pedalschalter Physiotherapie -Draht in Guangdong ISO9001 ISO13485 Certificated
Anwendung	Stimulationsmaschine, Physiotherapieinstrument
Länge	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm oder angepasst
Farbe	Schwarz, grau, weiß, schwarz und angepasst
Leitermaterial	Kupfer aus Dose
Paket	Individuell verpackt

Anwendung:

- **Krankenhausphysiotherapie Abteilungen:** Es wird in verschiedenen Physiotherapieprojekten wie Elektrostimulationstherapie, Wärmetherapie usw. verwendet, um Patienten zu helfen, Schmerzen zu lindern und die Muskelaufbereitung zu fördern.
- **Rehabilitationszentren:** Es kooperiert mit professionellen Rehabilitationsgeräten, um Patienten bei der Operationsrehabilitationstraining zu unterstützen und die Erholung physischer Funktionen zu beschleunigen.
- **Schönheitssalons:** Es wird auf die Elektrotherapiefunktion von Schönheitsinstrumenten angewendet, um Schönheitseffekte wie die Hautstraffung und die Verbesserung der Durchblutung zu erzielen.

Hauptmerkmale:

- **Hochwertige Schnittstelle:** Der langlebige [Hochwertiger lemo männlicher Stecker](#) wird adoptiert, der einen langen Stecker - in und den Stecker - in der Lebensdauer hat. Es kann eine stabile elektrische Verbindung während des häufigen Gebrauchs aufrechterhalten, den Kontaktwiderstand effektiv reduzieren und eine stabile Stromübertragung sicherstellen.
- **Einzigartige Split - Liniendesign:** Mit einer 4 - in - 1 Struktur kann es vier hohe Qualität verbinden [Elektrodenklammern](#) Gleichzeitig erfüllen Sie die Bedürfnisse der gleichzeitigen Physiotherapie an verschiedenen Körperteilen und Verbesserung der Behandlungseffizienz.
- **Hoch - Leistungskabel:** Das Hauptkabel besteht aus hochwertigen Kupferkernen und mit hochwertigen Isoliermaterialien. Es hat eine hervorragende Flexibilität und Anti -Interferenz - Fähigkeit. Während sie die stabile Übertragung von Signalen und Strom sicherstellen kann, kann es externe elektromagnetische Störungen effektiv widerstehen. Um die Bedürfnisse verschiedener Kunden zu erfüllen, bieten wir auch ähnliche Kabel an, wie z. [Lemo Plastics Plastic](#)











Zertifizierung und Konformität:

Dieses Kabel erfüllt strenge Standards, um das höchste Qualitäts- und Sicherheitsniveau im medizinischen Bereich zu gewährleisten:

- **ISO 13485:** Die Zertifizierung sorgt für die Einhaltung internationaler Standards für Qualitätsmanagementsysteme für Medizinprodukte.
- **ISO 9001:** Stellen Sie sicher, dass Produkte im Rahmen eines Qualitätsmanagementsystems hergestellt werden.
- **FDA zugelassen:** Das Produkt ist bei der US -amerikanischen Food and Drug Administration registriert und erfüllt seine Standards für medizinische Geräte.
- **CE MDR -Zertifizierung:** Entspricht der EU -Regulierung der EU Medical Device (MDR), um Sicherheit und Wirksamkeit für den medizinischen Gebrauch zu gewährleisten.

Unternehmensinformationen. Überblick



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

F1: Kann ich eine Beispielreihenfolge starten, bevor ich mehr bestelle?

A: Natürlich werden Heymed kostenlose Proben bereitgestellt, wenn wir sie auf Lager haben. Anpassende Proben erfordern Installationsgebühren. Vielen Dank, dass Sie uns nach Proben gefragt haben, um unsere Qualität zu überprüfen.

F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?

A: Paypal, T/T, Bankübertragung, Western Union und L/C.

F3: Wie macht Ihre Fabrik in Bezug auf die Qualitätskontrolle?

Antwort: Qualität ist Priorität. Die QC -Abteilung mit professionellen Qualitätssicherungsexperten erhält von Anfang bis Ende große Bedeutung für die Qualitätskontrolle. Unsere Fabrik hat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 erhalten. USW

F4: Fabrik? Ja! Kann ich die von mir gefallenen Elemente anpassen, z. B. das Drucken unseres eigenen Logos oder das Ändern des Designs?

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM -Dienste an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

F5: Lieferzeit und Garantie? Mit welchem Versandservice werden Sie mein Produkt versenden?

A: Unsere Lieferzeit beträgt etwa 2-4 Wochen und wir können eine Garantie von 12 Monaten von der Lieferung bereitstellen. Wir verwenden DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als Kunden.

F6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort besuchen?

Antwort: Natürlich. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan willkommen zu heißen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im dritten. Gebäude A, Nr. 8, Kangyang 1st Street, Dorf Shebei, Stadt Huangjiang, Dongguan City, Provinz Guangdong, China