

Produktparameter

Produktname	JST XH 2,54 mm 3- und 12-poliger Header-Steckverbinder mit HDMI-Kabel
Verbinder	Standard-HDMI mit XH 2.54 Molex
Kabellänge	30 cm oder angepasst
Kabelfarbe	Schwarz oder individuell
Angewandte Ausrüstungen	Fernsehen, Heimkino, UAV, Laptop
Funktion	Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung, PD-Schnellladung
MOQ	100 STÜCKE

HDMI-Kabel wird häufig für Laptops, PS4, HDTV, Monitore, Projektoren, HDMI-Port-Extender und dieses HDMI-Verlängerungskabel für JST XH2,54-mm-Molex-Kabel verwendet, die eine Hochgeschwindigkeitsübertragung haben und mit PS5, PS4, TV-Stick und Player kompatibel sind.

Unsere Fabrik erwartet, diese Art von HDMI-Kabel zu produzieren, könnte auch andere HDMI-Kabel liefern, wie z [USB-C-zu-Micro-HDMI-Kabel](#). Außerdem unterstützen wir kundenspezifische alle Arten von USB-Ladekabeln. Mit unserem starken Forschungs- und Entwicklungsteam können wir viele Arten von Kabeln mit Schraubverriegelung anbieten, unabhängig davon, ob es sich um eine Anpassung der Funktion oder des Erscheinungsbilds handelt, z.

[Produktfoto:](#)





[Firmeninfo. Überblick](#)



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

F1: Kann ich eine Musterbestellung beginnen, bevor ich mehr bestelle?

A: Sicher, Heymed stellt kostenlose Muster zur Verfügung, wenn wir Lagerbestände haben. Für kundenspezifische Muster müssen Einrichtungskosten berechnet werden. Wir freuen uns, dass Sie uns um ein Muster bitten, um unsere Qualität zu überprüfen.

Q2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?

A: PayPal, T/T, Banküberweisung, Western Union und L/C

Q3: Wie geht es Ihrer Fabrik in Bezug auf die Qualitätskontrolle?

A: Qualität hat Priorität. Die QC-Abteilung mit professionellem Qualitätssicherungsspezialisten legt großen Wert auf Qualitätskontrolle von Anfang bis Ende. Unsere Fabrik hat Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008-Authentifizierung erhalten. Usw

Q4: Fabrik? Ja! Kann ich die Artikel, die mir gefallen, anpassen, z. B. unser eigenes Logo drucken oder das Design ändern?

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM-Service an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Details.

Q5: Lieferzeit und Garantie? Welchen Versandservice verwenden Sie für meine Produkte?

A: Unsere Lieferzeit beträgt ca. 2-4 Wochen und wir können 12 Monate Garantie ab Lieferung anbieten. Wir verwenden DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS als Kunden.

Q6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort besuchen?

A: Sicher. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan begrüßen zu dürfen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im 3. Etage, Gebäude A, Kangyang 1. Straße Nr. 8, Dorf Shebei, Stadt Huangjiang, Stadt Dongguan, Guangdong, China.