

Produktparameter

Produktname	Y-Splitterkabel DB9-Buchse auf HDMI-Verlängerungskabel mit DC55 * 25-mm-Anschluss
Verbinder	DB9-Buchse auf HDMI-Stecker DC5525-Buchse
Kabellänge	30 cm oder angepasst
Kabelfarbe	Schwarz oder individuell
Angewandte Ausrüstungen	Computer, Drucker, Scanner, POS-Gerät, Monitor, Modem
Funktion	Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung
MOQ	100 STÜCKE

Kundenspezifische Y-Splitter-D-Sub-DB9-Pin-Buchse auf HDMI-geschirmtes RS232-Kabel mit serielltem DC5525-Buchsenloch. Dieses Computerdruckerkabel ist mit einer DB9-Pin-Buchse HDMI-Konverter DC55 * 25-mm-Anschluss kombiniert. Außerdem unterstützen wir ODM-OEM-Dienste und alle Kabel angepasst, wie zum Beispiel [RJ45-Netzwerkadapter-Ethernet-Verlängerungskabel](#).

In der Zwischenzeit das neue D-Sub-Kabel mit Schutzhülle, [Seriell RS232-Verlängerungskabel DB25-Stecker auf Buchse](#), RS232 25-poliges vergoldetes Anschlusskabel für seriellen Anschluss für Drucker, Scanner. Außerdem verwenden unsere seriellen DB25-Anschlüsse vergoldete Stifte, die korrosionsbeständig sind und eine zuverlässige Verbindung bieten. Und wir haben auch das ähnliche D-Sub-Kabel von .

[Produktfoto:](#)





[Firmeninfo. Überblick](#)



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

F1: Kann ich eine Musterbestellung beginnen, bevor ich mehr bestelle?

A: Sicher, Heymed stellt kostenlose Muster zur Verfügung, wenn wir Lagerbestände haben. Für kundenspezifische Muster müssen Einrichtungskosten berechnet werden. Wir freuen uns, dass Sie uns um ein Muster bitten, um unsere Qualität zu überprüfen.

Q2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?

A: PayPal, T/T, Banküberweisung, Western Union und L/C

Q3: Wie geht es Ihrer Fabrik in Bezug auf die Qualitätskontrolle?

A: Qualität hat Priorität. Die QC-Abteilung mit professionellem Qualitätssicherungsspezialisten legt großen Wert auf Qualitätskontrolle von Anfang bis Ende. Unsere Fabrik hat Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008-Authentifizierung erhalten. Usw

Q4: Fabrik? Ja! Kann ich die Artikel, die mir gefallen, anpassen, z. B. unser eigenes Logo drucken oder das Design ändern?

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM-Service an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Details.

Q5: Lieferzeit und Garantie? Welchen Versandservice verwenden Sie für meine Produkte?

A: Unsere Lieferzeit beträgt ca. 2-4 Wochen und wir können 12 Monate Garantie ab Lieferung anbieten. Wir verwenden DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS als Kunden.

Q6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort besuchen?

A: Sicher. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan begrüßen zu dürfen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im 3. Etage, Gebäude A, Kangyang 1. Straße Nr. 8, Dorf Shebei, Stadt Huangjiang, Stadt Dongguan, Guangdong, China.