

Produktname	Hochqualität 6 Pin Mini Din versammelt 2 in 1 4.0 Medizinische weibliche Stecker Physiotherapiekabel für Krankenhaus- und Hausgebrauch ISO13485 Guangdong Hersteller
Anwendung	Stimulationsmaschine, Physiotherapieinstrument
Länge	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm oder angepasst
Farbe	Grau, weiß, schwarz und angepasst
Leitermaterial	Kupfer aus Dose
Paket	Individuell verpackt

#### Anwendung:

- **Große allgemeine Krankenhäuser:** In den Abteilungen zur Rehabilitation und Physiotherapie kann es an Geräte wie neuromuskuläre elektrische Stimulatoren angepasst werden. Die zwei - in - eine Funktion ermöglicht eine multi -kanal -synchrone Behandlung, verkürzt den Rehabilitationszyklus und verbessert die Effizienz.
- **Rehabilitationszentren:** Wenn Sie mit Geräten wie gemeinsamen Rehabilitations -Trainern verbunden sind, stellen das stabile Signal und der 4.0 weibliche Anschluss den Betrieb der Ausrüstung und das Feedback von Trainingsdaten sicher.
- **Tägliche häusliche Gesundheitsversorgung:** Schließen Sie es mit kleinem Haus an. Verwenden Sie Geräte wie niedrige Frequenzmassager. Es ist einfach zu montieren und zu bedienen und ermöglicht jederzeit eine Physiotherapie.
- **Hausrehabilitation und Krankenpflege:** Es ist für Physiotherapie -Geräte für Heimrehabilitation geeignet. Die angemessene Kabellänge entspricht den Nutzungsbedürfnissen in verschiedenen Räumen und hilft den Patienten, die Behandlung fortzusetzen und sich zu erholen.

#### Hauptmerkmale:

- Baugruppendesign: Erleichtert die Installation und Wartung, senkt die Wartungskosten und verbessert die Nutzungsflexibilität.
- **4.0 medizinischer weiblicher Anschluss:** Merkmale stabiler Kontakt und genaues Signalübertragung, um stabile und zuverlässige Physiotherapieeffekte zu gewährleisten.
- Hochwertige Materialien: verfügt über eine starke Haltbarkeit, hervorragende Anti - Interferenz -Fähigkeit und eignet sich für komplexe medizinische Umgebungen.
- **Schlepptau -in - Ein Snap -Kabel ,:** Kann zwei Geräte gleichzeitig verbinden, die Arbeitseffizienz steigert und verschiedene Behandlungsanforderungen erfüllt.









### **Zertifizierung und Konformität:**

Dieses Kabel erfüllt strenge Standards, um das höchste Qualitäts- und Sicherheitsniveau im medizinischen Bereich zu gewährleisten:

- **ISO 13485:** Die Zertifizierung sorgt für die Einhaltung internationaler Standards für Qualitätsmanagementsysteme für Medizinprodukte.
- **ISO 9001:** Stellen Sie sicher, dass Produkte im Rahmen eines Qualitätsmanagementsystems hergestellt werden.
- **FDA zugelassen:** Das Produkt ist bei der US -amerikanischen Food and Drug Administration registriert und erfüllt seine Standards für medizinische Geräte.
- **CE MDR -Zertifizierung:** Entspricht der EU -Regulierung der EU Medical Device (MDR), um Sicherheit und Wirksamkeit für den medizinischen Gebrauch zu gewährleisten.

## **Unternehmensinformationen. Überblick**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

# FAQ

## **F1: Kann ich eine Beispielreihenfolge starten, bevor ich mehr bestelle?**

A: Natürlich werden Heymed kostenlose Proben bereitgestellt, wenn wir sie auf Lager haben. Anpassende Proben erfordern Installationsgebühren. Vielen Dank, dass Sie uns nach Proben gefragt haben, um unsere Qualität zu überprüfen.

## **F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?**

A: Paypal, T/T, Bankübertragung, Western Union und L/C.

## **F3: Wie macht Ihre Fabrik in Bezug auf die Qualitätskontrolle?**

Antwort: Qualität ist Priorität. Die QC -Abteilung mit professionellen Qualitätssicherungsexperten erhält von Anfang bis Ende große Bedeutung für die Qualitätskontrolle. Unsere Fabrik hat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 erhalten. USW

## **F4: Fabrik? Ja! Kann ich die von mir gefallenen Elemente anpassen, z. B. das Drucken unseres eigenen Logos oder das Ändern des Designs?**

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM -Dienste an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

## **F5: Lieferzeit und Garantie? Mit welchem Versandservice werden Sie mein Produkt versenden?**

A: Unsere Lieferzeit beträgt etwa 2-4 Wochen und wir können eine Garantie von 12 Monaten von der Lieferung bereitstellen. Wir verwenden DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als Kunden.

## **F6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort besuchen?**

Antwort: Natürlich. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan willkommen zu heißen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im dritten. Gebäude A, Nr. 8, Kangyang 1st Street, Dorf Shebei, Stadt Huangjiang, Dongguan City, Provinz Guangdong, China