

Produktparameter

Produktname	Lemo -Kunststoffstopfen auf 3,5 mm Magnetelektroden -Schnappanschluss mit 2 Bleidrähten Dongguan Hersteller
Stecker	Kunststoff -Lemo -Anschluss, magnetischer 3,5 -mm -EKG -Snap -Taste
Kabellänge	1m oder angepasst
Kabelfarbe	Schwarz oder angepasst
Angewandte Ausrüstungen	EEG, EKG, EMG
Funktion	Signal übertragen
MOQ	100pcs

Dies angepasst [EKG/EKG -Kabel](#) Mit goldplattierter Elektrode weiblicher Snap zu Kunststoff -Lemo -Kreisanschluss wird in der medizinischen Industrie häufig verwendet, wie z. .

Als professionelles medizinisches EG EGG EKG EMG -Kabelhersteller verfügen wir über jahrzehntelange Erfahrung in der Kabelanpassung und verfügen über ausreichende Erfahrung mit Kabel, um alle Anpassungsbedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen .

Produktfoto:





Firmeninfo. Überblick



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

FAQ

F1: Kann ich eine Beispielreihenfolge starten, bevor ich mehr bestelle?

A: Sicher, Heymed bietet eine kostenlose Probe, wenn wir Bestand haben, muss eine angepasste Stichprobe berechnet werden. Wir schätzen es, dass Sie uns nach einer Probe bitten, unsere Qualität zu überprüfen.

F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?

A: Paypal, T/T, Bankübertragung, Western Union und L/C.

F3: Wie geht es Ihrer Fabrik in Bezug auf Qualitätskontrolle?

A: Qualität ist Priorität. Die QC -Abteilung mit professioneller Qualitätssicherungsspezialistin erhält von Anfang an große Bedeutung für die Qualitätskontrolle. Unsere Fabrik hat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 Authentifizierung erhalten. Usw

F4: Fabrik? Ja! Kann ich die von mir gefallenen Elemente anpassen, z. B. unser eigenes Logo drucken oder das Design ändern?

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten einen OEM/ODM -Service an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

F5: Lieferzeit und Garantie? Welchen Versandservice werden Sie für meine Produkte verwenden?

A: Unsere Vorlaufzeit beträgt ungefähr 2-4 Wochen und wir können eine Garantie von 12 Monaten von der Lieferung anbieten. Wir verwenden DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS als Kunde.

F6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort besuchen?

A: Sicher. Wir freuen uns, Sie in Dongguan willkommen zu heißen und Ihnen an unserem Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im 3. Platz. Boden, Gebäude A, Nr. 8 Kangyang 1st Street, SHEBEI Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.