

## Produktparameter

|                         |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Produktname             | DB9 9-Pin-Buchse auf RJ12 6P6C LAN-Netzwerk-Seriell-Konsolenkabel |
| Verbinder               | DB9-Pin-Buchse auf RJ12-Stecker                                   |
| Kabellänge              | 30 cm oder individuell                                            |
| Kabelfarbe              | Schwarz oder individuell                                          |
| Angewandte Ausrüstungen | Computer, Drucker, Scanner, POS-Gerät, Monitor, Modem             |
| Funktion                | Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung                             |
| Mindestbestellmenge     | 100 Stück                                                         |

Dieses serielle DB9-zu-RJ12-6P6C-RS232-Konsolenkabel wird für das Leadshine-Schrittmotortreibergerät Sevo Drive verwendet, das Ihren Computer mit einem Gerät mit RS-232-kompatibler (COM-Port) Schnittstelle verbindet. Wir unterstützen ODM-OEM-Dienste und alle kundenspezifischen Kabel, wie z .

Mittlerweile haben wir auch andere D-Sub-Kabel mit Schraubverriegelung, wie z. B. seriell DB9-Buchse-zu-RJ45-8P8C-Verlängerungskabel, seriell RS232-9-Pin-Steckerkabel für Drucker und Scanner. Und wir haben auch ein ähnliches D-Sub-Kabel von .

## Produktfoto:










**Firmeninfo. Überblick**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10 years  
of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved  
manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



# FAQ

## **F1: Kann ich eine Musterbestellung starten, bevor ich mehr bestelle?**

A: Klar, Heymed stellt kostenlose Muster zur Verfügung, wenn wir Lagerbestände haben. Für kundenspezifische Muster müssen die Einrichtungskosten berechnet werden. Wir freuen uns, dass Sie uns um ein Muster bitten, um unsere Qualität zu überprüfen.

## **F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?**

A: PayPal, T/T, Banküberweisung, Western Union und L/C

## **F3: Wie steht es in Ihrer Fabrik um die Qualitätskontrolle?**

A: Qualität hat Priorität. Die QC-Abteilung mit professionellen Qualitätssicherungsspezialisten legt großen Wert auf die Qualitätskontrolle von Anfang bis Ende. Unsere Fabrik verfügt über die Rohs-, SGS-, CE-FCC- und ISO9001:2008-Authentifizierung. Usw

## **F4: Fabrik? Ja! Kann ich die Artikel, die mir gefallen, individuell anpassen, z. B. unser eigenes Logo drucken oder das Design ändern?**

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM-Service an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

## **F5: Lieferzeit und Garantie? Welchen Versandservice nutzen Sie für meine Produkte?**

A: Unsere Lieferzeit beträgt ca. 2-4 Wochen und wir können 12 Monate Garantie ab Lieferung bieten. Als Kunden nutzen wir DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS.

## **F6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort vorbeischaun?**

A: Sicher. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan begrüßen zu dürfen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im 3. Stock. Etage, Gebäude A, Nr. 8 Kangyang 1. Straße, Dorf Shebei, Stadt Huangjiang, Stadt Dongguan, Guangdong, China.