

# Produktparameter

Produktname	Multikompatible wiederverwendbare Überwachungselektrode EKG-Anschlusskabel
Verbinder	Dupont-Stecker an Elektrodenbuchse mit Elektroden-Ohrclip
Kabellänge	30 cm oder angepasst
Kabelfarbe	Medizinisches Grau oder kundenspezifisch
Angewandte Ausrüstungen	EEG, EKG, EMG, Schlafüberwachung
Funktion	EKG-Ableitungskabel verbinden EKG-Elektroden mit dem EEG-Monitor, um das EKG-Signal des Patienten an den EKG-Monitor zu übertragen.
MOQ	100 STÜCKE

Als professioneller Hersteller von medizinischen EKG-EEG-EKG-EMG-Kabeln stellen wir unsere kundenspezifischen EKG-Kabel her [DC 2,35-Stromanschluss an zwei weibliche Schnappanschlusskabel](#) Mit hochwertigen Materialien, um den medizinischen Standard zu erfüllen, unterstützen wir OEM ODM Services für alle unsere Kabelprodukte, wie z [Mehradriges EEG-EKG-Überwachungselektrodenkabel](#). Inzwischen verfügen wir über jahrzehntelange Erfahrung in der Kabelanpassung und über ausreichend Erfahrung in der Kabelanpassung, um beispielsweise alle Anpassungsanforderungen unserer Kunden zu erfüllen [Micro-USB-zu-Multi-Lead-Wire-EEG-EKG-Elektrodenkabel](#).

Anschluss A: Dupont-Anschluss

Anschluss B: 4,0-Elektroden-Buchse Elektroden-Ohrclip

Wir haben auch die [20-poliges SCSI-zu-Mehrleiter-EKG-Kabel zur Überwachung](#) in medizinischen Geräten verwendet.

**Produktfoto:**











## Firmeninfo. Überblick



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

# FAQ

## **F1: Kann ich eine Musterbestellung beginnen, bevor ich mehr bestelle?**

A: Sicher, Heymed stellt kostenlose Muster zur Verfügung, wenn wir Lagerbestände haben. Für kundenspezifische Muster müssen Einrichtungskosten berechnet werden. Wir freuen uns, dass Sie uns um ein Muster bitten, um unsere Qualität zu überprüfen.

## **Q2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?**

A: PayPal, T/T, Banküberweisung, Western Union und L/C

## **Q3: Wie geht es Ihrer Fabrik in Bezug auf die Qualitätskontrolle?**

A: Qualität hat Priorität. Die QC-Abteilung mit professionellem Qualitätssicherungsspezialisten legt großen Wert auf Qualitätskontrolle von Anfang bis Ende. Unsere Fabrik hat Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008-Authentifizierung erhalten. Usw

## **Q4: Fabrik? Ja! Kann ich die Artikel, die mir gefallen, anpassen, z. B. unser eigenes Logo drucken oder das Design ändern?**

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM-Service an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Details.

## **Q5: Lieferzeit und Garantie? Welchen Versandservice verwenden Sie für meine Produkte?**

A: Unsere Lieferzeit beträgt ca. 2-4 Wochen und wir können 12 Monate Garantie ab Lieferung anbieten. Wir verwenden DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS als Kunden.

## **Q6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort besuchen?**

A: Sicher. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan begrüßen zu dürfen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im 3. Etage, Gebäude A, Kangyang 1. Straße Nr. 8, Dorf Shebei, Stadt Huangjiang, Stadt Dongguan, Guangdong, China.