

Produktparameter

| | |
|-------------------------|---|
| Produktname | Gekrimpter Anschluss 4.0 Elektroden-EKG-Buchse mit Vernickelung |
| Verbinder | 4,0 mm weiblicher Druckknopf |
| Snap-Größe | 3,5 mm, 4,0 mm, 5,0 mm |
| Farbe | Silbrig |
| Angewandte Ausrüstungen | EKG-Elektrode, medizinisches Gerät, Leiterplatte |
| Funktion | M medizinische Gesundheitsdienste |
| MOQ | 100 STÜCKE |

Diese vernickelte EKG-Buchse mit Crimpanschluss, wir haben auch viele Arten von EKG-Druckknöpfen, die für medizinische Elektrodengeräte verwendet werden, mit einer Größe von 3,5 mm / 4,0 mm / 5,0 mm. Außerdem könnte es als Standard-EKG-Druckknopf verwendet werden Anzug für die Abmessung der Leiterplatte von 3,5 mm / 4,0 mm / 5,0 und mit vernickeltem, vergoldetem Material. Außerdem haben wir auch andere EKG-Druckknöpfe wie z [Elektrodenbuchse Druckknopf mit 3 Backen](#) .Und andere weibliche Druckknöpfe für die Leiterplattenmontage [vernickelt 4,0 mm 5,0 mm EKG-Buchse](#).

Wenn Sie diese Elektroden-EKG-Druckknöpfe benötigen, wird möglicherweise auch das Elektrodenkabel benötigt, z [Grabber-Clip zum EKG-Druckknopf-Ableitungskabel](#). Für weitere Details des von Ihnen gewünschten EKG-Snap-Buttons können Sie sich gerne an uns wenden.

Produktfoto:





Firmeninfo. Überblick



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

F1: Kann ich eine Musterbestellung beginnen, bevor ich mehr bestelle?

A: Sicher, Heymed stellt kostenlose Muster zur Verfügung, wenn wir Lagerbestände haben. Für kundenspezifische Muster müssen Einrichtungskosten berechnet werden. Wir freuen uns, dass Sie uns um ein Muster bitten, um unsere Qualität zu überprüfen.

Q2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?

A: PayPal, T/T, Banküberweisung, Western Union und L/C

Q3: Wie geht es Ihrer Fabrik in Bezug auf die Qualitätskontrolle?

A: Qualität hat Priorität. Die QC-Abteilung mit professionellem Qualitätssicherungsspezialisten legt großen Wert auf Qualitätskontrolle von Anfang bis Ende. Unsere Fabrik hat Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008-Authentifizierung erhalten. Usw

Q4: Fabrik? Ja! Kann ich die Artikel, die mir gefallen, anpassen, z. B. unser eigenes Logo drucken oder das Design ändern?

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM-Service an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Details.

Q5: Lieferzeit und Garantie? Welchen Versandservice verwenden Sie für meine Produkte?

A: Unsere Lieferzeit beträgt ca. 2-4 Wochen und wir können 12 Monate Garantie ab Lieferung anbieten. Wir verwenden DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS als Kunden.

Q6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort besuchen?

A: Sicher. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan begrüßen zu dürfen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im 3. Etage, Gebäude A, Kangyang 1. Straße Nr. 8, Dorf Shebei, Stadt Huangjiang, Stadt Dongguan, Guangdong, China.