

Das OPEN TO-Spiralkabel auf 3PIN-Pogo-Pin wurde für langlebige und effiziente elektrische Verbindungen in medizinischen, elektronischen und Testgeräten entwickelt. Sein spiralförmiges Design ermöglicht ein flexibles Aus- und Einfahren, wodurch Kabelsalat und Belastung der Anschlüsse bei wiederholtem Gebrauch reduziert werden. Ähnliche Lösungen finden Sie in unseren kundenspezifischen medizinischen Kabeln, ideal für flexible medizinische Geräteverbindungen und Testanwendungen.

Ein Ende verfügt über den OPEN TO-Anschluss, der mit Standard-Geräteschnittstellen kompatibel ist, während das andere Ende 3PIN-Pogo-Pins für eine sichere und schnelle Verbindung mit Modulen, Elektroden oder Testpunkten verwendet.

Dieses Kabel besteht aus hochwertigen flexiblen Drähten und verzinnnten Kupferleitern und gewährleistet eine stabile Signalübertragung und lange Haltbarkeit.

Informationen zu Standardlösungen für den Elektrodenanschluss finden Sie in unserem 3,5-mm-Audiostecker-auf-2,0-mm-Schnappkabel, das häufig in TENS-, EMS- und EKG-Systemen verwendet wird.

Produktfoto:





Firmeninformationen. Übersicht



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

F1: Kann ich eine Musterbestellung starten, bevor ich mehr bestelle?

A: Klar, Heymed stellt kostenlose Muster zur Verfügung, wenn wir Lagerbestände haben. Für kundenspezifische Muster müssen die Einrichtungskosten berechnet werden. Wir freuen uns, dass Sie uns um ein Muster bitten, um unsere Qualität zu überprüfen.

F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?

A: PayPal, T/T, Banküberweisung, Western Union und L/C

F3: Wie steht es in Ihrer Fabrik um die Qualitätskontrolle?

A: Qualität hat Priorität. Die QC-Abteilung mit professionellen Qualitätssicherungsspezialisten legt großen Wert auf die Qualitätskontrolle von Anfang bis Ende. Unsere Fabrik verfügt über die Rohs-, SGS-, CE-FCC- und ISO9001:2008-Authentifizierung. Usw

F4: Fabrik? Ja! Kann ich die Artikel, die mir gefallen, individuell anpassen, z. B. unser eigenes Logo drucken oder das Design ändern?

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM-Service an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

F5: Lieferzeit und Garantie? Welchen Versandservice nutzen Sie für meine Produkte?

A: Unsere Lieferzeit beträgt ca. 2-4 Wochen und wir können 12 Monate Garantie ab Lieferung bieten. Als Kunden nutzen wir DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS.

F6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort vorbeischaun?

A: Sicher. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan begrüßen zu dürfen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im 3. Stock. Etage, Gebäude A, Nr. 8 Kangyang 1st Street, Dorf Shebei, Stadt Huangjiang, Stadt Dongguan, Guangdong, China.