

# Produktparameter

Produktname	Kunststoff-LEMO-Push-Pull-Steckverbinder zum Elektroden-Steckerstiftkabel
Verbinder	LEMO-Stecker aus Kunststoff, 2,0-mm-Stecker
Kabellänge	30 cm oder individuell
Kabelfarbe	Schwarz oder individuell
Angewandte Ausrüstungen	EEG, EKG, EMG
Funktion	Signal übertragen
Mindestbestellmenge	100 Stück

Dieser maßgeschneiderte 4-Pin-Kunststoff-Lemo-Stecker zum Elektroden-Steckerstift [EKG/EKG-Kabel](#) Es wird häufig in der medizinischen Industrie verwendet, z. B. bei EKG-EEG-EKG-EMG-Geräten oder TENS-Geräten. Dieser selbstsichernde 4-polige Lemo-Stecker auf 2,0-mm-Din-Stecker kann aus verschiedenen Drahtmaterialien hergestellt werden, z. B. aus abgeschirmtem TPU-Kabel in medizinischer Qualität.

Darüber hinaus haben wir auch andere ähnliche medizinische DIN-Kabel wie z [Winkelstecker vom Typ C auf 2,0-mm-Elektroden-4-Pin-Stecker](#) and .

[Als professioneller Hersteller von medizinischen EKG-Kabeln verfügen wir über jahrzehntelange Erfahrung in der Kabelanpassung und verfügen über ausreichend Erfahrung in der Kabelanpassung, um beispielsweise die unterschiedlichen Anpassungsanforderungen unserer Kunden zu erfüllen .](#)

**Produktfoto:**











[Firmeninfo. Überblick](#)



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

## **FAQ**

**F1: Kann ich eine Musterbestellung starten, bevor ich mehr bestelle?**

**A: Klar, Heymed stellt kostenlose Muster zur Verfügung, wenn wir Lagerbestände haben. Für kundenspezifische Muster müssen die Einrichtungskosten berechnet werden. Wir freuen uns, dass Sie uns um ein Muster bitten, um unsere Qualität zu überprüfen.**

**F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?**

**A: PayPal, T/T, Banküberweisung, Western Union und L/C**

**F3: Wie steht es in Ihrer Fabrik um die Qualitätskontrolle?**

**A: Qualität hat Priorität. Die QC-Abteilung mit professionellen Qualitätssicherungsspezialisten legt großen Wert auf die Qualitätskontrolle von Anfang bis Ende. Unsere Fabrik verfügt über die Rohs-, SGS-, CE-FCC- und ISO9001:2008-Authentifizierung. Usw**

**F4: Fabrik? Ja! Kann ich die Artikel, die mir gefallen, individuell anpassen, z. B. unser eigenes Logo drucken oder das Design ändern?**

**A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM-Service an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.**

**F5: Lieferzeit und Garantie? Welchen Versandservice nutzen Sie für meine Produkte?**

**A: Unsere Lieferzeit beträgt ca. 2-4 Wochen und wir können 12 Monate Garantie ab Lieferung bieten. Als Kunden nutzen wir DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS.**

**F6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort vorbeischaun?**

**A: Sicher. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan begrüßen zu dürfen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im 3. Stock. Etage, Gebäude A, Nr. 8 Kangyang 1. Straße, Dorf Shebei, Stadt Huangjiang, Stadt Dongguan, Guangdong, China.**