

Produktparameter

Produktname	Kundenspezifisches Modem-Verlängerungskabel von DB25-Stecker auf RJ45-Buchse
Verbinder	DB25-Pin-Stecker auf RJ45-Buchse
Kabellänge	30 cm oder angepasst
Kabelfarbe	Schwarz oder individuell
Angewandte Ausrüstungen	Computer, Drucker, Scanner, POS-Gerät, Monitor, Modem
Funktion	Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung
MOQ	100 STÜCKE

Kundenspezifisches 25-poliges abgeschirmtes D-Sub-Kabel mit 8P8C RJ45-Netzwerkkabel, wir könnten seriell Verlängerungskabel und Ethernet miteinander kombinieren, ODM-OEM-Dienste und jedes kundenspezifische Kabel unterstützen, wie z [RJ45-Netzwerkadapter-Ethernet-Verlängerungskabel](#).


Unteressen verwenden das neue D-Sub-Kabel mit Schutzabdeckung, das serielle DB25-Stecker-Buchse-Verlängerungskabel, das 25-polige RS232-Kabel mit vergoldetem Anschluss für den seriellen Anschluss für Drucker und Scanner. Außerdem verwenden unsere seriellen DB25-Anschlüsse vergoldete Stifte, die korrosionsbeständig sind und sorgen für eine zuverlässige Verbindung. Und wir haben auch das ähnliche D-Sub-Kabel von [.](#)

Produktfoto:





[Firmeninfo. Überblick](#)



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

F1: Kann ich eine Musterbestellung beginnen, bevor ich mehr bestelle?

A: Sicher, Heymed stellt kostenlose Muster zur Verfügung, wenn wir Lagerbestände haben. Für kundenspezifische Muster müssen Einrichtungskosten berechnet werden. Wir freuen uns, dass Sie uns um ein Muster bitten, um unsere Qualität zu überprüfen.

Q2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?

A: PayPal, T/T, Banküberweisung, Western Union und L/C

Q3: Wie geht es Ihrer Fabrik in Bezug auf die Qualitätskontrolle?

A: Qualität hat Priorität. Die QC-Abteilung mit professionellem Qualitätssicherungsspezialisten legt großen Wert auf Qualitätskontrolle von Anfang bis Ende. Unsere Fabrik hat Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008-Authentifizierung erhalten. Usw

Q4: Fabrik? Ja! Kann ich die Artikel, die mir gefallen, anpassen, z. B. unser eigenes Logo drucken oder das Design ändern?

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM-Service an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Details.

Q5: Lieferzeit und Garantie? Welchen Versandservice verwenden Sie für meine Produkte?

A: Unsere Lieferzeit beträgt ca. 2-4 Wochen und wir können 12 Monate Garantie ab Lieferung anbieten. Wir verwenden DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS als Kunden.

Q6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort besuchen?

A: Sicher. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan begrüßen zu dürfen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im 3. Etage, Gebäude A, Kangyang 1. Straße Nr. 8, Dorf Shebei, Stadt Huangjiang, Stadt Dongguan, Guangdong, China.