

Handelsbedingungen: FOB Shenzhen/Guangzhou/Hongkong

Produktionskapazität: 1.000.000 Stück pro Monat

Zahlung: T/T, Paypal, Western Union

Herkunftsart: Dongguan, China

Lieferzeit: Mustervorlaufzeit 3-7 Tage, Massenproduktion ca. 15-20 Tage

Zertifikate: UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Versand: Auf dem Luftweg, auf dem Seeweg oder mit Fedex, DHL, UPS

Mindestbestellmenge: 500 Stück

Merkmale:

1. Basic-Kunden benötigen individuelle Steckerwinkel, bei denen verschiedene Winkelrichtungen gewählt werden können, z. B. 90 Grad, linker Ellenbogen, rechter Ellenbogen usw.

2. Zehnerdrähte eignen sich für Reiseausrüstung, der Elektrodendraht ist einfach zu bedienen und kann jederzeit verwendet werden. Leitungsdrähte sind bequem zu lagern und zu verwenden.

3. Wird in digitalen Geräten, Schlankheitsmassagegeräten, TENS-Geräten und anderen Gesundheitsgeräten verwendet. Zehnerkabel können lange verwendet werden und sind sicher, Zehnerkabel sind robust und praktisch.


Ähnliche Gegenstände:

[90-Grad-DC2,35-Stecker auf 2,0-Elektrodenstift-EKG-Kabel, Und 4-poliger Snap-in-Stecker auf 2,0-Elektrodenstift](#)

Produktqualität über 12 Monate garantiert, RoHS- und Reach-konform und zertifiziert

Hemed ist bereits nach I S O 13485, Qualitätsmanagement für Medizinprodukte, I S O 9 0 0 1-Registrierung für internationales Qualitätsmanagement und I S O 1 4 0 0 1-Registrierung für Umweltmanagementsysteme zertifiziert. Die Produkte haben die UL-, CQC-, CE- und SGS-Prüfberichte bestanden





FAQ

F1: Kann ich eine Musterbestellung starten, bevor ich mehr bestelle?

A: Klar, Heymed stellt kostenlose Muster zur Verfügung, wenn wir Lagerbestände haben. Für kundenspezifische Muster müssen die Einrichtungskosten berechnet werden. Wir freuen uns, dass Sie uns um ein Muster bitten, um unsere Qualität zu überprüfen.

F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?

A: PayPal, T/T, Banküberweisung, Western Union und L/C

F3: Wie steht es in Ihrer Fabrik um die Qualitätskontrolle?

A: Qualität hat Priorität. Die QC-Abteilung mit professionellen Qualitätssicherungsspezialisten legt großen Wert auf die Qualitätskontrolle von Anfang bis Ende. Unsere Fabrik verfügt über die Rohs-, SGS-, CE-FCC- und ISO9001:2008-Authentifizierung. Usw

F4: Fabrik? Ja! Kann ich die Artikel, die mir gefallen, individuell anpassen, z. B. unser eigenes Logo drucken oder das Design ändern?

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM-Service an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

F5: Lieferzeit und Garantie? Welchen Versandservice nutzen Sie für meine Produkte?

A: Unsere Lieferzeit beträgt ca. 2-4 Wochen und wir können 12 Monate Garantie ab Lieferung bieten. Als Kunden nutzen wir DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS.

F6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort vorbeischaun?

A: Sicher. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan begrüßen zu dürfen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen.