

Handelsbedingungen: FOB Shenzhen/Guangzhou/Hongkong

Produktionskapazität: 1.000.000 Stück pro Monat

Zahlung: T/T, Paypal, Western Union

Herkunftsort: Dongguan, China

Lieferzeit: Mustervorlaufzeit 3-7 Tage, Massenproduktion ca. 15-20 Tage

Zertifikate: UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Versand: Auf dem Luftweg, auf dem Seeweg oder mit Fedex, DHL, UPS

Mindestbestellmenge: 500 Stück

Merkmale:

Factory Custom 6P Lemo Connector to DB9 SpO2 Interface Cables For Oximeter, this **Lemo-Anschlusskabel** wird für medizinische Geräte geliefert. Heymed **Medizinische Kabelmontage** wird häufig in medizinischen Geräten und Medienanwendungen eingesetzt. Wir bieten sowohl Metall- als auch Kunststoff-Lemo-Steckverbinder für Kabelkonfektionen an.

Heymed macht die kundenspezifische Anpassung von medizinischen Kabeln einfach und flexibel an OEM ODM hinsichtlich Steckertyp, Drahtstärke, Kabellänge usw. und bietet mehr Kabelproduktlösungen für verschiedene Geräte und Maschinen.

Bitte zögern Sie nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen, OEM ODM ist verfügbar.

Produktfoto:





Firmeninformation:

Heymed Technology ist ein führender chinesischer Hersteller für medizinische Kabel und Zubehör, Magnetic Snap Elektrodenkabel mit 3,5-mm-Audio-Buchse, das ist nicht nur eine bestimmte Spezifikation der Magnet-Schnappkabel, Heymed bemüht sich stets um individuelle Anpassungen und bietet unterschiedliche Verkabelungsspezifikationen, Kabel, kundenspezifische Länge und Anzahl der Schnapp-Elektrodenkabel.

Produktqualität über 12 Monate garantiert, RoHS- und Reach-konform und zertifiziert

Hemed ist bereits nach I S O 13485, Qualitätsmanagement für Medizingeräte, I S O 9 0 0 1-Registrierung für internationales Qualitätsmanagement und I S O 1 4 0 0 1-Registrierung

für Umweltmanagementsysteme zertifiziert. Die Produkte haben die UL-, CQC-, CE- und SGS-Prüfberichte bestanden.



FAQ

F1: Kann ich eine Musterbestellung starten, bevor ich mehr bestelle?

A: Klar, Heymed stellt kostenlose Muster zur Verfügung, wenn wir Lagerbestände haben. Für kundenspezifische Muster müssen die Einrichtungskosten berechnet werden. Wir freuen uns, dass Sie uns um ein Muster bitten, um unsere Qualität zu überprüfen.

F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?

A: PayPal, T/T, Banküberweisung, Western Union und L/C

F3: Wie steht es in Ihrer Fabrik um die Qualitätskontrolle?

A: Qualität hat Priorität. Die QC-Abteilung mit professionellen Qualitätssicherungsspezialisten legt großen Wert auf die Qualitätskontrolle von Anfang bis Ende. Unsere Fabrik verfügt über die Rohs-, SGS-, CE-FCC- und ISO9001:2008-Authentifizierung. Usw

F4: Fabrik? Ja! Kann ich die Artikel, die mir gefallen, individuell anpassen, z. B. unser eigenes Logo drucken oder das Design ändern?

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM-Service an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für weitere Details.

F5: Lieferzeit und Garantie? Welchen Versandservice nutzen Sie für meine Produkte?

A: Unsere Lieferzeit beträgt ca. 2-4 Wochen und wir können 12 Monate Garantie ab Lieferung bieten. Als Kunden nutzen wir DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS.

F6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort vorbeischaun?

A: Sicher. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan begrüßen zu dürfen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen.