

Produktparameter

Produktname	Elektrodenpflaster für Tens, Akupunktur, Massage, EMS, selbstklebende Gel-Pads mit Loch
Verbinder	2,0-mm-Buchse
Material	Vlies
Farbe	Weiss
Angewandte Ausrüstungen	Krankenhausmedizin, Dysphagie-Maschine
Funktion	Medizinische Gesundheitsdienstleistungen, Schluckhals-Physiotherapie
Mindestbestellmenge	100 Stück

Unser [Selbstklebende Elektrodenpads für TENS-Einheiten mit 2,0-mm-Buchse](#) sind Vorgele und erfordern keine zusätzlichen Cremes oder Gele. Dank der langlebigen integrierten Struktur können Patienten sie einfach durch Hochziehen aus dem Blattschwanz entfernen, ohne dass die Struktur beschädigt wird. Sie passen zu den meisten TENS-Geräten oder elektrischen Muskelstimulationsgeräten, die den branchenüblichen 3,5-mm-Schnappanschluss verwenden.


Wir sind der professionelle medizinische Hersteller und bieten maßgeschneiderte Unterstützung. Die Tens Electrode Pad Replacement Gel Pads haben wir auch in anderen Ausführungen, wie z [Wiederverwendbare Negativplatte aus Edelstahl mit Metall-Lemo-Stecker](#), die für medizinische Gesundheitsdienste, Patientenschilder usw. verwendet werden.

Produktfoto:





Firmeninfo. Überblick



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

F1: Kann ich eine Musterbestellung starten, bevor ich mehr bestelle?

A: Klar, Heymed stellt kostenlose Muster zur Verfügung, wenn wir Lagerbestände haben. Für kundenspezifische Muster müssen die Einrichtungskosten berechnet werden. Wir freuen uns, dass Sie uns um ein Muster bitten, um unsere Qualität zu überprüfen.

F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?

A: PayPal, T/T, Banküberweisung, Western Union und L/C

F3: Wie steht es in Ihrer Fabrik um die Qualitätskontrolle?

A: Qualität hat Priorität. Die QC-Abteilung mit professionellen Qualitätssicherungsspezialisten legt großen Wert auf die Qualitätskontrolle von Anfang bis Ende. Unsere Fabrik verfügt über die Rohs-, SGS-, CE-FCC- und ISO9001:2008-Authentifizierung. Usw

F4: Fabrik? Ja! Kann ich die Artikel, die mir gefallen, individuell anpassen, z. B. unser eigenes Logo drucken oder das Design ändern?

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM-Service an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

F5: Lieferzeit und Garantie? Welchen Versandservice nutzen Sie für meine Produkte?

A: Unsere Lieferzeit beträgt ca. 2-4 Wochen und wir können 12 Monate Garantie ab Lieferung bieten. Als Kunden nutzen wir DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS.

F6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort vorbeischaun?

A: Sicher. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan begrüßen zu dürfen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im 3. Stock. Etage, Gebäude A, Nr. 8 Kangyang 1. Straße, Dorf Shebei, Stadt Huangjiang, Stadt Dongguan, Guangdong, China.