

Handelsbedingungen: FOB Shenzhen/Guangzhou/Hongkong

Produktionskapazität: 1.000.000 Stück pro Monat

Zahlung: T/T, Paypal, Western Union

Herkunftsort: Dongguan, China

Lieferzeit: Mustervorlaufzeit 3-7 Tage, Massenproduktion ca. 15-20 Tage

Zertifikate: UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Versand: Auf dem Luftweg, auf dem Seeweg oder mit Fedex, DHL, UPS

Mindestbestellmenge: 500 Stück

---

## **USB-C-auf-4,0-mm-Buchse mit Schnappverschluss für EKG-Elektrodenkabel mit Silikon-Ohrbügel**

**Beschreibung:** Passen Sie Ihr EKG-Überwachungssetup mit diesem USB-C-auf-4,0-mm-Buchse-Schnappelektrodenkabel an [3,5-mm-Klinken-Ohrbügel-EKG-Elektrodenkabel](#) auch erhältlich, mit praktischem Silikon-Ohrbügel für angenehmen Tragekomfort. Dieses Kabel wurde für die Kompatibilität mit einer Reihe von EKG-Geräten und -Monitoren entwickelt und gewährleistet eine zuverlässige Konnektivität und Signalübertragung für genaue Messwerte bei medizinischen Tests und Diagnosen. Die langlebige Konstruktion und der flexible Silikon-Ohrbügel machen es ideal für den längeren Gebrauch, ohne Kompromisse bei Komfort oder Leistung einzugehen.

### **Hauptmerkmale:**

- **USB-C-Kompatibilität:** Lässt sich für eine nahtlose Integration problemlos an moderne Geräte mit USB-C-Anschlüssen anschließen.
- **4,0 mm weiblicher Schnappverschluss:** Kompatibel mit Standard-Schnappelektroden, die in medizinischen Umgebungen verwendet werden.
- **Silikon-Ohrbügel:** Bietet einen sicheren und bequemen Sitz und ist für den längeren Gebrauch geeignet.
- **Langlebige Konstruktion:** Entwickelt, um dem häufigen Einsatz im medizinischen Bereich standzuhalten.
- **Zuverlässige Signalübertragung:** Gewährleistet eine genaue Datenübertragung für präzise Überwachung und Diagnose.

### **Spezifikationen:**

- **Steckertyp:** [USB-C-auf-4,0-mm-Buchse mit Schnappverschluss](#)
- **Material:** Silikon (Ohrbügel), hochwertiger TPU-Draht in medizinischer Qualität
- **Länge:** 0,9 m oder individuell
- **Farbe:** Schwarz-Weiss
- **Kompatibilität:** Funktioniert mit einer Vielzahl von EKG-Geräten und Monitoren

### **Anwendungen:**

- Ideal für medizinisches Fachpersonal, medizinische Kliniken, Krankenhäuser und häusliche

Pflegeeinrichtungen.

- Perfekt für die EKG-Überwachung während diagnostischer Verfahren, Patientenüberwachung und medizinischer Forschung.

Optimieren Sie Ihre EKG-Überwachungsverfahren mit unserem weiblichen EKG-Snap-Tens-Elektrodenkabel. Dieses auf Zuverlässigkeit, Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit ausgelegte Kabel erhöht die Genauigkeit und Effizienz von EKG-Aufzeichnungen und gewährleistet so eine optimale Patientenversorgung und Diagnoseergebnisse.



---

Heymed Technology ist ein führender Hersteller von EKG- und EKG-Kabeln in China. Heymed bietet kundenspezifische medizinische Kabeldienste an.

Produktqualität über 12 Monate garantiert, RoHS- und Reach-konform und zertifiziert

Hemed ist bereits nach I S O 13485, Qualitätsmanagement für Medizingeräte, I S O 9 0 0 1-Registrierung für internationales Qualitätsmanagement und I S O 1 4 0 0 1-Registrierung für Umweltmanagementsysteme zertifiziert. Die Produkte haben die UL-, CQC-, CE- und SGS-Prüfberichte bestanden

---

## **FAQ**

### **F1: Kann ich eine Musterbestellung starten, bevor ich mehr bestelle?**

A: Klar, Heymed stellt kostenlose Muster zur Verfügung, wenn wir Lagerbestände haben. Für kundenspezifische Muster müssen die Einrichtungskosten berechnet werden. Wir freuen uns, dass Sie uns um ein Muster bitten, um unsere Qualität zu überprüfen.

### **F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?**

A: PayPal, T/T, Banküberweisung, Western Union und L/C

### **F3: Wie steht es in Ihrer Fabrik um die Qualitätskontrolle?**

A: Qualität hat Priorität. Die QC-Abteilung mit professionellen Qualitätssicherungsspezialisten legt großen Wert auf die Qualitätskontrolle von Anfang bis Ende. Unsere Fabrik verfügt über die Rohs-, SGS-, CE-FCC- und ISO9001:2008-Authentifizierung. Usw

### **F4: Fabrik? Ja! Kann ich die Artikel, die mir gefallen, individuell anpassen, z. B. unser eigenes Logo drucken oder das Design ändern?**

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM-Service an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

### **F5: Lieferzeit und Garantie? Welchen Versandservice nutzen Sie für meine Produkte?**

A: Unsere Lieferzeit beträgt ca. 2-4 Wochen und wir können 12 Monate Garantie ab Lieferung bieten. Als Kunden nutzen wir DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS.

### **F6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort vorbeischaun?**

A: Sicher. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan begrüßen zu dürfen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen.