

Produktparameter

Produktname	USB 3.0-zu-SATA-Festplattenadapter-Konverterkabel für 2,5-Zoll-HDD-Datenübertragung
Verbinder	USB 3.0-Stecker, SATA-Kabel
Kabellänge	30 cm oder individuell
Kabelfarbe	Schwarz oder individuell
Angewandte Ausrüstungen	Laptop, Fernseher, Personal Computer, Router, SSD, HDD
Funktion	Datenübertragung, Synchronisierung, Aufladen
Mindestbestellmenge	100 Stück

Dieser USB 3.0-zu-SATA-Adapter ist die schnellste und effizienteste Möglichkeit, große Datenmengen zwischen Ihrem externen 2,5-Zoll-SATA-HDD-Datenspeicher und Ihrem PC oder Laptop zu übertragen. Dieses Gerät ist wirklich kompakt und erfordert weder Treiber noch Installation. Wirklich ein einfaches Plug-and-Play Design, für universelle 2,5 HDD/SSD-Festplatten, Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s.


Um den individuellen Anforderungen verschiedener Kunden gerecht zu werden, können wir viele Arten von Kabeln anbieten, die zum Laden und zur Datenübertragung verwendet werden, z [USB 3.0 rechtwinkliges Verlängerungs-Ladekabel für Schalttafelmontage, Stecker auf Buchse](#).

Produktfoto:





Firmeninfo. Überblick



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

F1: Kann ich eine Musterbestellung starten, bevor ich mehr bestelle?

A: Klar, Heymed stellt kostenlose Muster zur Verfügung, wenn wir Lagerbestände haben. Für kundenspezifische Muster müssen die Einrichtungskosten berechnet werden. Wir freuen uns, dass Sie uns um ein Muster bitten, um unsere Qualität zu überprüfen.

F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?

A: PayPal, T/T, Banküberweisung, Western Union und L/C

F3: Wie steht es in Ihrer Fabrik um die Qualitätskontrolle?

A: Qualität hat Priorität. Die QC-Abteilung mit professionellen Qualitätssicherungsspezialisten legt großen Wert auf die Qualitätskontrolle von Anfang bis Ende. Unsere Fabrik verfügt über die Rohs-, SGS-, CE-FCC- und ISO9001:2008-Authentifizierung. Usw

F4: Fabrik? Ja! Kann ich die Artikel, die mir gefallen, individuell anpassen, z. B. unser eigenes Logo drucken oder das Design ändern?

A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir bieten OEM/ODM-Service an. Bitte kontaktieren Sie uns oder unseren Vertriebsmitarbeiter für Einzelheiten.

F5: Lieferzeit und Garantie? Welchen Versandservice nutzen Sie für meine Produkte?

A: Unsere Lieferzeit beträgt ca. 2-4 Wochen und wir können 12 Monate Garantie ab Lieferung bieten. Als Kunden nutzen wir DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS.

F6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort vorbeischaun?

A: Sicher. Wir freuen uns sehr, Sie in Dongguan begrüßen zu dürfen und Ihnen unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Unsere Fabrik befindet sich im 3. Stock. Etage, Gebäude A, Nr. 8 Kangyang 1. Straße, Dorf Shebei, Stadt Huangjiang, Stadt Dongguan, Guangdong, China.