

Nuestro CAP EEG de 32 canales es una solución reutilizable de alto rendimiento compatible con el sistema internacional de colocación de electrodos 10-20. Construido con materiales flexibles y transpirables, garantiza la comodidad del paciente durante las grabaciones EEG extendidas. La tapa admite la colocación segura del electrodo y la transmisión de señal confiable, lo que lo hace adecuado para uso médico, de investigación y educativo. . Hecho de tela elástica de alta calidad, la tapa ofrece un ajuste cómodo para el uso a largo plazo y se puede combinar sin problemas con [cables de plomo EEG de alta calidad](#) Para mejorar la transmisión de la señal durante las sesiones de monitoreo.

Fabricado por un proveedor líder de accesorios EEG y fábrica con sede en Dongguan, China, proporcionamos opciones de personalización para satisfacer las necesidades específicas de los proyectos, incluidos diferentes materiales de electrodos, tipos de conector y tamaños. Para mejorar aún más la fiabilidad de la recopilación de datos de ondas cerebrales, nuestro límite se puede usar junto con [parches de electrodo médico profesional](#), asegurar un mejor contacto y señalar claridad. Control de calidad confiable y garantía de entrega global rápida excelente experiencia y rendimiento del usuario. Los servicios OEM y ODM están disponibles.

Características clave:

- Compatible con el estándar internacional de 10-20 EEG
- 32 canales espaciados uniformemente para señales EEG de alta resolución
- Tela cómoda y estirable para ropa a largo plazo
- Diseño reutilizable con hasta 50 ciclos de lavado
- Opciones de electrodo y conector personalizables
- Fabricado en Dongguan, China - OEM/ODM disponible





Certificación y cumplimiento:

Este cable cumple con los estándares estrictos para garantizar los niveles de mayor calidad y seguridad en el campo de la medicina:

- **ISO 13485:** La certificación garantiza el cumplimiento de los estándares internacionales para los sistemas de gestión de calidad de dispositivos médicos.
- **ISO 9001:** Asegúrese de que los productos se fabriquen bajo un sistema de gestión de calidad de sonido.
- **FDA aprobado:** El producto está registrado en la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. Y cumple con los estándares de sus dispositivos médicos.
- **Certificación CE MDR:** Cumple con el Reglamento de dispositivos médicos (MDR) de la UE para garantizar la seguridad y la efectividad para el uso médico.

Información de la empresa. Descripción general



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

Preguntas frecuentes

P1: ¿Puedo comenzar un pedido de muestra antes de ordenar más?

R: Por supuesto, Heymed proporcionará muestras gratuitas si las tenemos en stock, las muestras personalizadas requieren tarifas de instalación. Gracias por pedirnos muestras para verificar nuestra calidad.

P2: ¿Qué métodos de pago acepta?

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union y L/C

P3: ¿Cómo le va a su fábrica en términos de control de calidad?

Respuesta: La calidad es prioridad. El departamento de QC con expertos en garantía de calidad profesional otorga una gran importancia al control de calidad de principio a fin. Nuestra fábrica ha obtenido RoHS, SGS, CE FCC, Certificación ISO9001: 2008. ETC

P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los elementos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Brindamos servicios OEM/ODM. Póngase en contacto con nosotros o nuestro representante de ventas para más detalles.

P5: ¿Tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizará para enviar mi producto?

R: Nuestro tiempo de entrega es de aproximadamente 2-4 semanas, y podemos proporcionar una garantía de 12 meses de entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

P6: ¿Dónde se encuentra su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?

Respuesta: Por supuesto. Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica se encuentra en la tercera. Edificio A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong Province, China