

## parametros del producto

nombre del producto	Electrodo macho a presión para cable de clip de ECG
Conector	3,5 mm/4,0 mm/5,0 mm ecg macho a presión al cable conductor del capturador
Longitud del cable	30 cm o personalizado
Color de cable	Gris médico o personalizado
Función	Transmisión TENS EMS
MOQ	100PCS

Como fabricante profesional de cables médicos ecg eeg ekg emg, fabricamos nuestros cables ECG personalizados [Conector banana a cable conductor de botón a presión de ecg](#) Con materiales de alta calidad para cumplir con el estándar médico, apoyamos los servicios OEM ODM para todos nuestros productos de cable, como [cable de electrodo de monitoreo de ECG EEG de múltiples derivaciones](#). Mientras tanto, tenemos décadas de experiencia en la personalización de cables en [cable en espiral de resorte](#) y tener suficiente experiencia personalizada de cable para satisfacer cualquier necesidad de personalización de nuestros clientes.

Conector A: broche macho de 4,0 electrodos

Conector B: clip de ECG

## Foto del producto:





**Información de la compañía. Descripción general**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

## **Preguntas más frecuentes**

### **P1: ¿Puedo iniciar un pedido de muestra antes de pedir más?**

R: Claro, Heymed proporciona una muestra gratis si tenemos existencias, la muestra personalizada debe pagar el costo de instalación. Le agradecemos que nos solicite una muestra para comprobar nuestra calidad.

### **P2: ¿Qué métodos de pago aceptan?**

R: PayPal, T/T, transferencia bancaria, Western Union y L/C

### **P3: ¿Cómo le está yendo a su fábrica con respecto al control de calidad?**

R: La calidad es prioridad. El departamento de control de calidad con un especialista en garantía de calidad profesional otorga gran importancia al control de calidad desde el principio hasta el final. Nuestra fábrica ha obtenido la autenticación Rohs, SGS, CE FCC,ISO9001:2008. Etc

### **P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los artículos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?**

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Ofrecemos servicio de OEM/ODM. Póngase en contacto con nosotros o con nuestro representante de ventas para obtener más detalles.

### **Q5: tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizarán para mis productos?**

R: Nuestro tiempo de entrega es de alrededor de 2 a 4 semanas y podemos ofrecer 12 meses de garantía desde la entrega. Utilizamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como cliente.

### **P6: ¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?**

R: Claro. Estamos más que felices de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica está ubicada en 3ra. Piso, Edificio A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.