

parametros del producto

nombre del producto	Enchufe macho Lightning de 8 pines en ángulo recto a cable Molex de 5 pines XH2.54mm
conector	Enchufe Lightning macho a terminal Molex de 5 pines
Material	PVCCobre
Color de cable	Negro o personalizado
Equipos aplicados	Laptop, Notebook, iPhone, iPad, Conexión a discos duros
Función	Transferencia de datos de alta velocidad, sincronización, carga rápida PD
MOQ	100PCS

Nuestro conector macho Apple Lightning de 8 pines a Molex XH2.54mm Cable de cabecera de 5 pines para la conexión de la placa base del dispositivo, con carga rápida PD y cable de transferencia de datos de alta velocidad y bueno para pruebas y mediciones en placas de prueba o computadoras.

Además, podemos proporcionar otro conector diferente con cable Dupont de 5 pines, como [Cable de extensión de montaje en panel USB 2.0 A hembra a Dupont de 5 pines.](#)

Podemos personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente en cuanto a especificaciones de cable, longitudes, colores y pines de conector personalizados. Alguna pregunta, por favor sientase libre de contactarnos.

Foto del producto:





Información de la compañía. Descripción general



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

Preguntas más frecuentes

P1: ¿Puedo iniciar un pedido de muestra antes de pedir más?

R: Claro, Heymed proporciona una muestra gratis si tenemos existencias, la muestra personalizada debe pagar el costo de instalación. Le agradecemos que nos solicite una muestra para comprobar nuestra calidad.

P2: ¿Qué métodos de pago aceptan?

R: PayPal, T/T, transferencia bancaria, Western Union y L/C

P3: ¿Cómo le está yendo a su fábrica con respecto al control de calidad?

R: La calidad es prioridad. El departamento de control de calidad con un especialista en garantía de calidad profesional otorga gran importancia al control de calidad desde el principio hasta el final. Nuestra fábrica ha obtenido la autenticación Rohs, SGS, CE FCC,ISO9001:2008. Etc

P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los artículos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Ofrecemos servicio de OEM/ODM. Póngase en contacto con nosotros o con nuestro representante de ventas para obtener más detalles.

Q5: tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizarán para mis productos?

R: Nuestro tiempo de entrega es de alrededor de 2 a 4 semanas y podemos ofrecer 12 meses de garantía desde la entrega. Utilizamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como cliente.

P6: ¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?

R: Claro. Estamos más que felices de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica está ubicada en 3ra. Piso, Edificio A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.