

Este electrodo de electroencefalograma ABA AG/AGCL 12-Claw está especialmente diseñado para una detección de señal biológica precisa y repetible, especialmente el monitoreo de EEG (electroencefalograma). La estructura de 12 clavos permite una distribución de presión uniforme y un contacto seguro con el cuero cabelludo, lo que mejora la claridad de la señal al tiempo que minimiza los artefactos de movimiento, características también compartidas por nuestro [Matrices de electrodos EEG de alta densidad](#), que están optimizados para la adquisición de señales neuronales de alta resolución en entornos de investigación.

Construido con plástico ABS de alto grado para durabilidad y comodidad, la superficie de contacto está recubierta con cloruro de plata/plata (AG/AGCL) para una excelente biocompatibilidad y transmisión de señal, similar a nuestra [Electrodos de EEG secos portátiles](#) que combinan flexibilidad con un rendimiento estable para el monitoreo a largo plazo en aplicaciones clínicas y portátiles.

Se utiliza ampliamente en la investigación de neurociencia, sistemas de interfaz de computadora cerebral, dispositivos de EEG clínicos y desarrollo de biosensores portátiles. Nuestra fábrica con sede en Dongguan ofrece soporte OEM/ODM completo que incluye diseños personalizados, conjuntos de cables y etiquetado privado.





### **Certificación y cumplimiento:**

Este cable cumple con los estándares estrictos para garantizar los niveles de mayor calidad y seguridad en el campo de la medicina:

- **ISO 13485:** La certificación garantiza el cumplimiento de los estándares internacionales para los sistemas de gestión de calidad de dispositivos médicos.
- **ISO 9001:** Asegúrese de que los productos se fabriquen bajo un sistema de gestión de calidad de sonido.
- **FDA aprobado:** El producto está registrado en la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. Y cumple con los estándares de sus dispositivos médicos.
- **Certificación CE MDR:** Cumple con el Reglamento de dispositivos médicos (MDR) de la UE para garantizar la seguridad y la efectividad para el uso médico.

## **Información de la empresa. Descripción general**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

# Preguntas frecuentes

## **P1: ¿Puedo comenzar un pedido de muestra antes de ordenar más?**

R: Por supuesto, Heymed proporcionará muestras gratuitas si las tenemos en stock, las muestras personalizadas requieren tarifas de instalación. Gracias por pedirnos muestras para verificar nuestra calidad.

## **P2: ¿Qué métodos de pago acepta?**

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union y L/C

## **P3: ¿Cómo le va a su fábrica en términos de control de calidad?**

Respuesta: La calidad es prioridad. El departamento de QC con expertos en garantía de calidad profesional otorga una gran importancia al control de calidad de principio a fin. Nuestra fábrica ha obtenido RoHS, SGS, CE FCC, Certificación ISO9001: 2008. ETC

## **P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los elementos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?**

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Brindamos servicios OEM/ODM. Póngase en contacto con nosotros o nuestro representante de ventas para más detalles.

## **P5: ¿Tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizará para enviar mi producto?**

R: Nuestro tiempo de entrega es de aproximadamente 2-4 semanas, y podemos proporcionar una garantía de 12 meses de entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

## **P6: ¿Dónde se encuentra su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?**

Respuesta: Por supuesto. Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica se encuentra en la tercera. Edificio A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong Province, China