

Nombre del producto	Cable de extensión femenino DC de 2.35 mm personalizable a DC 2.35 mm   Fabricante médico certificado de Dongguan
solicitud	Máquina de estimulación, instrumento de fisioterapia
longitud	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm o personalizado
color	Negro, gris, blanco, negro y personalizado
Material conductor	Cobre estampado
Paquete	Empaquetado individualmente

### Información del producto:


Este cable de extensión femenino de 2.35 mm de DC 2.35 mm es ideal para conectar o extender la potencia de bajo voltaje a dispositivos como equipos médicos, transmisores inalámbricos, sistemas de audio o máquinas TENS/EMS. Los enchufes de cañón precisos de 2.35 mm aseguran un ajuste ajustado y seguro, evitando desconexiones accidentales.

Fabricado por una fábrica profesional de cables en Dongguan, China, el cable está disponible en varias longitudes, colores y materiales de chaqueta (PVC/TPU) para adaptarse a diferentes entornos. El conductor de cobre puro garantiza una excelente conductividad y transmisión de energía estable, lo que lo convierte en una opción ideal para la personalización OEM.

Para aquellos que buscan especificaciones alternativas, nuestro [Fisioterapia Cable de plomo DC 2.35 mm para detener el cable médico con carcasa de metal](#) ofrece una confiabilidad similar para dispositivos que requieren un conector más grande, como ciertos monitores médicos o configuraciones de audio profesionales. Al igual que la variante de 2.35 mm, presenta longitudes personalizables y materiales de chaqueta duraderos. Además, nuestro [DC3.5 Masculino Masculino 2 en 1 anillo - Fisioterapia final alambre de plomo](#) está diseñado para productos electrónicos compactos como herramientas de diagnóstico portátiles, con la misma construcción de cobre puro y un diseño de enchufe seguro para garantizar una transmisión de energía estable.

Ya sea que necesite cables de puente cortos o cables de extensión de potencia más largos, este producto, junto con nuestra gama más amplia de soluciones de conector, ofrece un rendimiento flexible, seguro y confiable en una forma compacta.





### **Certificación y cumplimiento:**

Este cable cumple con los estándares estrictos para garantizar los niveles de mayor calidad y seguridad en el campo de la medicina:

- **ISO 13485:** La certificación garantiza el cumplimiento de los estándares internacionales para los sistemas de gestión de calidad de dispositivos médicos.
- **ISO 9001:** Asegúrese de que los productos se fabriquen bajo un sistema de gestión de calidad de sonido.
- **FDA aprobado:** El producto está registrado en la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. Y cumple con los estándares de sus dispositivos médicos.
- **Certificación CE MDR:** Cumple con el Reglamento de dispositivos médicos (MDR) de la UE para garantizar la seguridad y la efectividad para el uso médico.

## **Información de la empresa. Descripción general**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

## **Preguntas frecuentes**

### **P1: ¿Puedo comenzar un pedido de muestra antes de ordenar más?**

R: Por supuesto, Heymed proporcionará muestras gratuitas si las tenemos en stock, las muestras personalizadas requieren tarifas de instalación. Gracias por pedirnos muestras para verificar nuestra calidad.

### **P2: ¿Qué métodos de pago acepta?**

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union y L/C

### **P3: ¿Cómo le va a su fábrica en términos de control de calidad?**

Respuesta: La calidad es prioridad. El departamento de QC con expertos en garantía de calidad profesional otorga una gran importancia al control de calidad de principio a fin. Nuestra fábrica ha obtenido RoHS, SGS, CE FCC, Certificación ISO9001: 2008. ETC

### **P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los elementos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?**

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Brindamos servicios OEM/ODM. Póngase en contacto con nosotros o nuestro representante de ventas para más detalles.

### **P5: ¿Tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizará para enviar mi producto?**

R: Nuestro tiempo de entrega es de aproximadamente 2-4 semanas, y podemos proporcionar una garantía de 12 meses de entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

### **P6: ¿Dónde se encuentra su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?**

Respuesta: Por supuesto. Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica se encuentra en la tercera. Edificio A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong Province, China