

Nombre del producto	Fisioterapia personalizable Cable de plomo DC 2.35 mm Macho para detener el cable médico con carcasa de metal Fabricante médico certificado
solicitud	Máquina de estimulación, instrumento de fisioterapia
longitud	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm o personalizado
color	Negro, gris, blanco, negro y personalizado
Material conductor	Cobre estampado
Paquete	Empaquetado individualmente

Información del producto:

Este cable médico de DC 2.35 mm masculino para detenerse está diseñado para su uso en decenas, EMS y otros sistemas de fisioterapia. El cable presenta un tapón de precisión moldeado que garantiza una colocación segura y evita el deslizamiento o el desprendimiento durante la operación, lo que lo hace ideal para entornos de terapia clínica o doméstica.

El enchufe masculino se encuentra en una cubierta metálica robusta para una protección mejorada contra el enchufe repetido, la tensión y el estrés mecánico. La chaqueta de cable exterior está hecha de TPU o PVC de grado médico, asegurando flexibilidad, resistencia química y longevidad. Para aplicaciones que requieren diferentes interfaces, también ofrecemos soluciones compatibles como nuestra [USB Type-C al cable médico magnético Snap](#), Diseñado para sistemas de electroterapia avanzados.

Fabricado en Dongguan, China por una fábrica certificada con ISO13485, este producto admite la personalización completa que incluye medidor de alambre, tipo de conector, longitud del cable, color y etiquetado privado. También proporcionamos accesorios de electrodos como [Sensores de electrodo AG/AGCL sinterizado](#) Para completar su configuración de grado médico. Ideal para suministro OEM o a granel.





Certificación y cumplimiento:

Este cable cumple con los estándares estrictos para garantizar los niveles de mayor calidad y seguridad en el campo de la medicina:

- **ISO 13485:** La certificación garantiza el cumplimiento de los estándares internacionales para los sistemas de gestión de calidad de dispositivos médicos.
- **ISO 9001:** Asegúrese de que los productos se fabriquen bajo un sistema de gestión de calidad de sonido.
- **FDA aprobado:** El producto está registrado en la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. Y cumple con los estándares de sus dispositivos médicos.
- **Certificación CE MDR:** Cumple con el Reglamento de dispositivos médicos (MDR) de la UE para garantizar la seguridad y la efectividad para el uso médico.

Información de la empresa. Descripción general



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

Preguntas frecuentes

P1: ¿Puedo comenzar un pedido de muestra antes de ordenar más?

R: Por supuesto, Heymed proporcionará muestras gratuitas si las tenemos en stock, las muestras personalizadas requieren tarifas de instalación. Gracias por pedirnos muestras para verificar nuestra calidad.

P2: ¿Qué métodos de pago acepta?

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union y L/C

P3: ¿Cómo le va a su fábrica en términos de control de calidad?

Respuesta: La calidad es prioridad. El departamento de QC con expertos en garantía de calidad profesional otorga una gran importancia al control de calidad de principio a fin. Nuestra fábrica ha obtenido RoHS, SGS, CE FCC, Certificación ISO9001: 2008. ETC

P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los elementos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Brindamos servicios OEM/ODM. Póngase en contacto con nosotros o nuestro representante de ventas para más detalles.

P5: ¿Tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizará para enviar mi producto?

R: Nuestro tiempo de entrega es de aproximadamente 2-4 semanas, y podemos proporcionar una garantía de 12 meses de entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

P6: ¿Dónde se encuentra su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?

Respuesta: Por supuesto. Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica se encuentra en la tercera. Edificio A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong Province, China