

## parametros del producto

|                     |   |
|---------------------|---|
| nombre del producto | Enchufe macho Conector DB37Pin a electrodo Cable conductor a presión hembra |
| Conector            | Enchufe macho DB37pin, broche hembra de electrodo de 18 piezas              |
| Longitud del cable  | 30 cm o personalizado   |
| Color de cable      | Médico gris, negro o personalizado  |
| Función             | Transmisión TENS EMS, máquina ECG EEG ECG                                   |
| MOQ                 | 100PCS  |

Este adaptador de conector macho DB37 Cable de extensión serial de 37 pines a botón a presión hembra con cable de 18 conductores, que se usa ampliamente en la industria médica, también es el cable personalizado innovador, se combina con el enchufe del puerto serial D-sub y el cable a presión hembra del electrodo. También tiene otro cable personalizado diferente con cable serial RS232 D-SUB, como [.](#)

**[Mientras tanto, tenemos mucha experiencia en cables personalizados, como Cables Serie y Paralelo y Cables médicos personalizados.](#) Si tienes un Cualquier demanda de este cable médico personalizado, contáctenos.**

**Foto del producto:**





**Información de la compañía. Descripción general**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

## **Preguntas más frecuentes**

**P1: ¿Puedo iniciar un pedido de muestra antes de pedir más?**

**R: Claro, Heymed proporciona una muestra gratis si tenemos existencias, la muestra personalizada debe pagar el costo de instalación. Le agradecemos que nos solicite una muestra para comprobar nuestra calidad.**

**P2: ¿Qué métodos de pago aceptan?**

**R: PayPal, T/T, transferencia bancaria, Western Union y L/C**

**P3: ¿Cómo le está yendo a su fábrica con respecto al control de calidad?**

**R: La calidad es prioridad. El departamento de control de calidad con un especialista en garantía de calidad profesional otorga gran importancia al control de calidad desde el principio hasta el final. Nuestra fábrica ha obtenido la autenticación Rohs, SGS, CE FCC,ISO9001:2008. Etc**

**P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los artículos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?**

**R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Ofrecemos servicio de OEM/ODM. Póngase en contacto con nosotros o con nuestro representante de ventas para obtener más detalles.**

**Q5: tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizarán para mis productos?**

**R: Nuestro tiempo de entrega es de alrededor de 2 a 4 semanas y podemos ofrecer 12 meses de garantía desde la entrega. Utilizamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como cliente.**

**P6: ¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?**

**R: Claro. Estamos más que felices de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica está ubicada en 3ra. Piso, Edificio A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.**