

parametros del producto

nombre del producto	Conector RJ45 a cable de conexión a presión hembra de electrodo de 4,0 mm
conector	Broche hembra de electrodo RJ45 8P8C a 4,0 mm
Longitud del cable	30 cm o personalizado
Color de cable	Gris o personalizado
Equipos aplicados	EEG, ECG, EMG, TENS
Función	Transferencia de señal
MOQ	100PCS

Conector RJ45 8P8C personalizado a cable de botón a presión hembra ecg de 4,0 mm, que es el nuevo cable de electrodo de diseño que se usa ampliamente para la máquina EMS TEN.

Heymed, como fabricante profesional personalizado de cables médicos ecg eeg ekg emg, apoyamos los servicios OEM ODM para todos los productos de cable, como [Cable de electrodo de monitoreo de ECG EEG de derivaciones múltiples](#). Mientras tanto, tenemos décadas de experiencia en la personalización de cables y tenemos suficiente experiencia en la personalización de cables para satisfacer las diferentes necesidades de personalización de nuestros clientes, por ejemplo. [Conector de enchufe de la UE a cable de electrodo de presión hembra de 10 mm](#).

Foto del producto:





Información de la compañía. Descripción general



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

Preguntas más frecuentes

P1: ¿Puedo iniciar un pedido de muestra antes de pedir más?

R: Claro, Heymed proporciona una muestra gratis si tenemos existencias, la muestra personalizada debe pagar el costo de instalación. Le agradecemos que nos solicite una muestra para comprobar nuestra calidad.

P2: ¿Qué métodos de pago aceptan?

R: PayPal, T/T, transferencia bancaria, Western Union y L/C

P3: ¿Cómo le está yendo a su fábrica con respecto al control de calidad?

R: La calidad es prioridad. El departamento de control de calidad con un especialista en garantía de calidad profesional otorga gran importancia al control de calidad desde el principio hasta el final. Nuestra fábrica ha obtenido la autenticación Rohs, SGS, CE FCC,ISO9001:2008. Etc

P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los artículos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Ofrecemos servicio de OEM/ODM. Póngase en contacto con nosotros o con nuestro representante de ventas para obtener más detalles.

Q5: tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizarán para mis productos?

R: Nuestro tiempo de entrega es de alrededor de 2 a 4 semanas y podemos ofrecer 12 meses de garantía desde la entrega. Utilizamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como cliente.

P6: ¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?

R: Claro. Estamos más que felices de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica está ubicada en 3ra. Piso, Edificio A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.