

parametros del producto

nombre del producto	Conector de enchufe macho DB37Pin de metal a cable conductor de electrodo a presión hembra
Conector	Enchufe macho DB37pin, broche hembra de electrodo de 34 piezas
Longitud del cable	30 cm o personalizado
Color de cable	Médico gris, negro o personalizado
Función	Transmisión TENS EMS, máquina ECG EEG ECG
MOQ	100PCS

Este adaptador de conector macho DB37 Cable de extensión serial de 37 pines a botón a presión hembra con cable de 34 conductores, que se usa ampliamente en la industria médica, también es el cable personalizado innovador, se combina con el enchufe del puerto serial D-sub y el cable a presión hembra del electrodo. También tiene otro cable personalizado diferente con cable serial RS232 D-SUB, como [.](#)


[Mientras tanto, tenemos mucha experiencia en cables personalizados, como Cables Serie y Paralelo y Cables médicos personalizados.](#) Si tienes un Cualquier demanda de este cable médico personalizado, contáctenos.

Foto del producto:





Información de la compañía. Descripción general



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



Preguntas más frecuentes

P1: ¿Puedo iniciar un pedido de muestra antes de pedir más?

R: Claro, Heymed proporciona una muestra gratis si tenemos existencias, la muestra personalizada debe pagar el costo de instalación. Le agradecemos que nos solicite una muestra para comprobar nuestra calidad.

P2: ¿Qué métodos de pago aceptan?

R: PayPal, T/T, transferencia bancaria, Western Union y L/C

P3: ¿Cómo le está yendo a su fábrica con respecto al control de calidad?

R: La calidad es prioridad. El departamento de control de calidad con un especialista en garantía de calidad profesional otorga gran importancia al control de calidad desde el principio hasta el final. Nuestra fábrica ha obtenido la autenticación Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Etc

P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los artículos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Ofrecemos servicio de OEM/ODM. Póngase en contacto con nosotros o con nuestro representante de ventas para obtener más detalles.

Q5: tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizarán para mis productos?

R: Nuestro tiempo de entrega es de alrededor de 2 a 4 semanas y podemos ofrecer 12 meses de garantía desde la entrega. Utilizamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como cliente.

P6: ¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?

R: Claro. Estamos más que felices de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica está ubicada en 3ra. Piso, Edificio A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.