

## parametros del producto

|                     |   |
|---------------------|---|
| nombre del producto | Cable de carga del extensor de montaje en panel USB 3.0 de puertos duales a prueba de agua IP67 |
| conector            | USB 3.0 macho a hembra  |
| Longitud del cable  | 30 cm o personalizado   |
| Color de cable      | Negro o personalizado   |
| Equipos aplicados   | Coche Camión Barco Motocicleta Tablero Panel  |
| Función             | Transferencia de datos de alta velocidad, sincronización, carga rápida PD                       |
| MOQ                 | 100PCS  |

Cable de montaje en panel USB de puertos duales que le permite hacer bricolaje en su automóvil, bote, motocicleta, yate u otros vehículos y dispositivos para un puerto USB incorporado de la manera que desee, los puertos USB duales ofrecen una alta transferencia de datos y carga rápida con grado de impermeabilidad IP67.

Como fabricante profesional de cables personalizados de cable USB, tenemos décadas de experiencia en la personalización de cables, también tenemos suficiente experiencia en la personalización de cables para satisfacer las diferentes necesidades de personalización de nuestros clientes, como [Cable de datos USB c a c](#).

**Foto del producto:**











**Información de la compañía. Descripción general**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

## **Preguntas más frecuentes**

### **P1: ¿Puedo iniciar un pedido de muestra antes de pedir más?**

R: Claro, Heymed proporciona una muestra gratis si tenemos existencias, la muestra personalizada debe pagar el costo de instalación. Le agradecemos que nos solicite una muestra para comprobar nuestra calidad.

### **P2: ¿Qué métodos de pago aceptan?**

R: PayPal, T/T, transferencia bancaria, Western Union y L/C

### **P3: ¿Cómo le está yendo a su fábrica con respecto al control de calidad?**

R: La calidad es prioridad. El departamento de control de calidad con un especialista en garantía de calidad profesional otorga gran importancia al control de calidad desde el principio hasta el final. Nuestra fábrica ha obtenido la autenticación Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Etc

### **P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los artículos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?**

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Ofrecemos servicio de OEM/ODM. Póngase en contacto con nosotros o con nuestro representante de ventas para obtener más detalles.

### **Q5: tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizarán para mis productos?**

R: Nuestro tiempo de entrega es de alrededor de 2 a 4 semanas y podemos ofrecer 12 meses de garantía desde la entrega. Utilizamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como cliente.

### **P6: ¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?**

R: Claro. Estamos más que felices de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica está ubicada en 3ra. Piso, Edificio A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.