

parametros del producto

nombre del producto	Doble USB 2.0 con tornillos para cable adaptador de montaje en panel Dupont de 10 pines
conector	USB 2.0 hembra a conector hembra Dupont de 10 pines
Longitud del cable	30 cm o personalizado
Color de cable	Negro o personalizado
Equipos aplicados	Computadora placa base
Función	Transferencia de datos de alta velocidad
MOQ	100PCS

Cable Dupont USB 2.0 A hembra a hembra de 10 pines dual para placa base, que con cable de extensión USB 2.0 de alta velocidad, y el USB 2.0 A hembra con bloqueo de tornillo y el cabezal Dupont admiten cualquier personalización en 5 pines/9 pines.

Cable de extensión hembra USB 2.0 A con tornillos para conectar una PC, con orificios para tornillos para bloquear, que se puede fijar convenientemente en la computadora allí o en otro lugar que desee. Hacemos [Cable de extensión USB 2.0 B macho a B hembra](#) en nuestra fábrica también. Como fábrica profesional de cables personalizados, podemos proporcionar muchos tipos de cables con bloqueo de tornillo, como [.](#)

[Foto del producto:](#)





[Información de la compañía. Descripción general](#)



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

Preguntas más frecuentes

P1: ¿Puedo iniciar un pedido de muestra antes de pedir más?

R: Claro, Heymed proporciona una muestra gratis si tenemos existencias, la muestra personalizada debe pagar el costo de instalación. Le agradecemos que nos solicite una muestra para comprobar nuestra calidad.

P2: ¿Qué métodos de pago aceptan?

R: PayPal, T/T, transferencia bancaria, Western Union y L/C

P3: ¿Cómo le está yendo a su fábrica con respecto al control de calidad?

R: La calidad es prioridad. El departamento de control de calidad con un especialista en garantía de calidad profesional otorga gran importancia al control de calidad desde el principio hasta el final. Nuestra fábrica ha obtenido la autenticación Rohs, SGS, CE FCC,ISO9001:2008. Etc

P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los artículos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Ofrecemos servicio de OEM/ODM. Póngase en contacto con nosotros o con nuestro representante de ventas para obtener más detalles.

Q5: tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizarán para mis productos?

R: Nuestro tiempo de entrega es de alrededor de 2 a 4 semanas y podemos ofrecer 12 meses de garantía desde la entrega. Utilizamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como cliente.

P6: ¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?

R: Claro. Estamos más que felices de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica está ubicada en 3ra. Piso, Edificio A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.