

Parámetros del producto

Nombre del producto	El conector autoblocante de Lemo 4P con el alambre conductor dual del electrodo de 2m m con el plástico protege la cubierta
conector	Hembra de 3,5 mm/4,0 mm y USB tipo C macho
Longitud del cable	120 cm o personalizado
Color de cables	Blanco negro o personalizado
Función	Cable adaptador de transmisión/masajeador ECG/EKG/EEG/EMG TENS EMS
Cantidad mínima de pedido	500 piezas

Característica de producto:

Los conectores modulares push-pull de la serie LEMO B ofrecen un cierre rápido y seguro para una variedad de aplicaciones finales, el pasador de electrodo de 2 mm con cubierta protectora también puede proteger el pasador y cumplir con el estándar médico.

Podemos hacer muchos tipos. [cable médico con conector Lemo](#), como cable a presión de Ecg, cable de clavija de electrodo, cable de pinza de cocodrilo, cable con conector tipo banana, cable a presión magnético, etc.

Excepto el conector metálico Lemo, también tenemos un conector de plástico redel con cable a presión para electrodo de ECG. [Cable conductor ECG EKG EMG EMC Tens.](#)

Heymed Ubicado en Dongguan, conjunto de cables personalizados con certificación ISO 13485 e ISO 9001, podemos producir cables a presión para ecg, placas negativas y otros conjuntos de cables.

Fotos del producto:





Información de la empresa. Descripción general



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

Preguntas frecuentes

P1: ¿Puedo iniciar un pedido de muestra antes de pedir más?

R: Por supuesto, Heymed proporciona muestras gratuitas si las tenemos en stock; las muestras personalizadas requieren tarifas de instalación. Gracias por pedirnos muestras para comprobar nuestra calidad.

P2: ¿Qué métodos de pago aceptan?

R: PayPal, T/T, transferencia bancaria, Western Union y L/C

P3: ¿Cómo le va a su fábrica en términos de control de calidad?

Respuesta: La calidad es prioridad. El departamento de control de calidad con expertos profesionales en control de calidad concede gran importancia al control de calidad desde el principio hasta el final. Nuestra fábrica ha obtenido la certificación Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. ETC

P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los artículos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Proporcionamos servicios de OEM/ODM. Comuníquese con nosotros o con nuestro representante de ventas para obtener más detalles.

P5: ¿Tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizarán para enviar mi producto?

R: Nuestro tiempo de entrega es de aproximadamente 2 a 4 semanas y podemos ofrecer una garantía de 12 meses desde la entrega. Utilizamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como clientes.

P6: ¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?

Respuesta: Por supuesto. Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica está ubicada en el tercero. Edificio A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong Province, China