

Nombre del producto	Fábrica: dirija 5p Din a SR a 4.0 Snap de electrodo femenino 4 cables de cable de cables de cables de alta calidad para equipos de fisioterapia
solicitud	Máquina de estimulación, instrumento de fisioterapia
longitud	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm o personalizado
color	Negro, gris, blanco, negro y personalizado
Material conductor	Cobre estampado
Paquete	Empaquetado individualmente

Solicitud:

- **Departamentos de rehabilitación del hospital:** En los tratamientos de rehabilitación hospitalaria, los dispositivos como los estimuladores neuromusculares y los dispositivos de electroterapia se usan comúnmente. Este producto presenta conexiones estables y transmisiones confiables, que permite un funcionamiento preciso de los dispositivos, proporcionando un fuerte apoyo para los planes de tratamiento de los médicos "y ayudando a los pacientes a recuperarse de manera eficiente.
- **Centros de rehabilitación profesional:** Los centros de rehabilitación profesionales tienen pacientes con diversas necesidades y necesitan usar múltiples dispositivos de fisioterapia simultáneamente. La configuración de electrodos múltiples del producto puede conectar múltiples almohadillas de electrodo al mismo tiempo, cumplir con los planes de fisioterapia complejos y mejorar la eficiencia y la calidad del servicio.
- **Instituciones de belleza y salud:** En el campo de la belleza y la salud, los dispositivos como la terapia térmica funcionan al mejorar la condición de la piel y promover la circulación sanguínea. Los materiales de alta calidad del producto garantizan un uso seguro, evitan las fugas actuales y proporcionan una solución de conexión confiable para las instituciones.
- **Usuarios domésticos:** Los usuarios del hogar usan dispositivos de fisioterapia para la atención médica, como aliviar la fatiga muscular. El diseño de la interfaz duradero del producto puede adaptarse a las operaciones frecuentes de enchufe, y - desconectar, lo que hace que sea conveniente usar en cualquier momento y salvaguardar la salud de los miembros de la familia.

Características principales:

- **Solución de conexión estable y duradera:** El [Din 5pin de alta calidad](#) La interfaz está formada integralmente por materiales de alta resistencia, con resistencia al impacto y resistencia al desgaste. Puede mantener la integridad de la interfaz incluso en operaciones y colisiones de desconectabilidad frecuentes, y desconectar, asegurando una conexión estable con los equipos de fisioterapia.
- **Configuración de electrodo flexible y adaptativo:** El producto está equipado con 4 de tamaño preciso [4.0 Snap de electrodo femenino](#), que están bien, adaptados a almohadillas de electrodo comunes. Puede conectar múltiples almohadillas de electrodo simultáneamente para cumplir con los requisitos de cantidad de electrodos de fisioterapia completa o local.
- **Material aislante de alta calidad:** Los materiales aislantes de alta calidad se utilizan para envolver los conductores. Estos materiales tienen excelentes propiedades aislantes, evitando efectivamente la fuga de corriente y garantizando un uso seguro. Además, tienen fuertes capacidades anti -envejecimiento, que pueden extender la vida útil del cable.
- **Excelente flexibilidad de cable:** La vaina exterior del cable está hecha de materiales blandos, que ofrece una excelente flexibilidad. Cuando se combina con varios dispositivos de fisioterapia como [placas de electrodo negativas](#), el cable se puede doblar a voluntad, lo que facilita a los usuarios que operen de manera flexible en cualquier momento y en cualquier lugar.









Certificación y cumplimiento:

Este cable cumple con los estándares estrictos para garantizar los niveles de mayor calidad y seguridad en el campo de la medicina:

- **ISO 13485:** La certificación garantiza el cumplimiento de los estándares internacionales para los sistemas de gestión de calidad de dispositivos médicos.
- **ISO 9001:** Asegúrese de que los productos se fabriquen bajo un sistema de gestión de calidad de sonido.
- **FDA aprobado:** El producto está registrado en la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. Y cumple con los estándares de sus dispositivos médicos.
- **Certificación CE MDR:** Cumple con el Reglamento de dispositivos médicos (MDR) de la UE para garantizar la seguridad y la efectividad para el uso médico.

Información de la empresa. Descripción general



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



Preguntas frecuentes

P1: ¿Puedo comenzar un pedido de muestra antes de ordenar más?

R: Por supuesto, Heymed proporcionará muestras gratuitas si las tenemos en stock, las muestras personalizadas requieren tarifas de instalación. Gracias por pedirnos muestras para verificar nuestra calidad.

P2: ¿Qué métodos de pago acepta?

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union y L/C

P3: ¿Cómo le va a su fábrica en términos de control de calidad?

Respuesta: La calidad es prioridad. El departamento de QC con expertos en garantía de calidad profesional otorga una gran importancia al control de calidad de principio a fin. Nuestra fábrica ha obtenido RoHS, SGS, CE FCC, Certificación ISO9001: 2008. ETC

P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los elementos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Brindamos servicios OEM/ODM. Póngase en contacto con nosotros o nuestro representante de ventas para más detalles.

P5: ¿Tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizará para enviar mi producto?

R: Nuestro tiempo de entrega es de aproximadamente 2-4 semanas, y podemos proporcionar una garantía de 12 meses de entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

P6: ¿Dónde se encuentra su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?

Respuesta: Por supuesto. Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica se encuentra en la tercera. Edificio A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong Province, China