

Nombre del producto	Factory directo personalizar 4 pines Lemo Male Male a Pedal Switch Fisioterapy Wire en Guangdong ISO9001 ISO13485 CerFited
solicitud	Máquina de estimulación, instrumento de fisioterapia
longitud	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm o personalizado
color	Negro, gris, blanco, negro y personalizado
Material conductor	Cobre estampado
Paquete	Empaquetado individualmente

Solicitud:

- **Instituciones médicas de rehabilitación:** Durante el proceso de capacitación en rehabilitación, el personal médico puede controlar fácilmente el equipo de fisioterapia a través del interruptor de pedal para ayudar a los pacientes con entrenamiento de fuerza muscular, un rango de entrenamiento de movimiento articular, etc., y mejorar el efecto del tratamiento de rehabilitación.
- **Escenarios de atención domiciliar:** Es conveniente que los usuarios domésticos operen por sí mismos. Se puede usar para fisioterapia simple, como aliviar el dolor corporal y promover la circulación sanguínea, mejorar la calidad de vida.
- **Centros de fitness:** Se puede utilizar para ayudar a equipos de acondicionamiento físico, como sillas de masaje, equipos de estiramiento, etc., proporcionando a los usuarios una experiencia de operación más conveniente y aumentar la funcionalidad y el atractivo del equipo.

Características principales:

- **Conexión estable:** El [Conector Lemo de 4 pines de alta calidad](#) está hecho de materiales de alta calidad. Su sistema de bloqueo de bayoneta único puede proporcionar un bloqueo mecánico confiable. Es simple y conveniente de operar, con excelentes propiedades anti - desgaste y anti - corrosión. Se puede insertar y eliminar suavemente, resistir el uso frecuente y garantizar una conexión estable a largo plazo.
- **Excelente transmisión de señal:** El conector LEMO garantiza la transmisión de señal estable, reduce efectivamente la interferencia y la pérdida de la señal, y garantiza el control preciso de los equipos de fisioterapia. Además, también tenemos productos similares, como [Conector de 4pin de plástico al pasador macho de electrodo de 2.0 mm con alambre de 3 cables](#)
- **Operación cómoda:** El interruptor de pedal está diseñado de acuerdo con la ergonomía, con un toque cómodo y una operación fácil, reduciendo la fatiga del usuario.
- **Rendimiento eléctrico confiable:** El interruptor de pedal utiliza materiales conductores de alta calidad en el interior para garantizar una conexión eléctrica estable. Tiene una fuerte durabilidad y puede adaptarse al uso a largo plazo y de alta intensidad.











Certificación y cumplimiento:

Este cable cumple con los estándares estrictos para garantizar los niveles de mayor calidad y seguridad en el campo de la medicina:

- **ISO 13485:** La certificación garantiza el cumplimiento de los estándares internacionales para los sistemas de gestión de calidad de dispositivos médicos.
- **ISO 9001:** Asegúrese de que los productos se fabriquen bajo un sistema de gestión de calidad de sonido.
- **FDA aprobado:** El producto está registrado en la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. Y cumple con los estándares de sus dispositivos médicos.
- **Certificación CE MDR:** Cumple con el Reglamento de dispositivos médicos (MDR) de la UE para garantizar la seguridad y la efectividad para el uso médico.

Información de la empresa. Descripción general



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



Preguntas frecuentes

P1: ¿Puedo comenzar un pedido de muestra antes de ordenar más?

R: Por supuesto, Heymed proporcionará muestras gratuitas si las tenemos en stock, las muestras personalizadas requieren tarifas de instalación. Gracias por pedirnos muestras para verificar nuestra calidad.

P2: ¿Qué métodos de pago acepta?

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union y L/C

P3: ¿Cómo le va a su fábrica en términos de control de calidad?

Respuesta: La calidad es prioridad. El departamento de QC con expertos en garantía de calidad profesional otorga una gran importancia al control de calidad de principio a fin. Nuestra fábrica ha obtenido RoHS, SGS, CE FCC, Certificación ISO9001: 2008. ETC

P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los elementos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Brindamos servicios OEM/ODM. Póngase en contacto con nosotros o nuestro representante de ventas para más detalles.

P5: ¿Tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizará para enviar mi producto?

R: Nuestro tiempo de entrega es de aproximadamente 2-4 semanas, y podemos proporcionar una garantía de 12 meses de entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

P6: ¿Dónde se encuentra su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?

Respuesta: Por supuesto. Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica se encuentra en la tercera. Edificio A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong Province, China