

Nombre del producto	Fábrica directa alta calidad db25 ensamblado macho a 4.0 mm electrodo femenino 20 cables de división de alambre de cables para equipos de fisioterapia en China
solicitud	Máquina de estimulación, instrumento de fisioterapia
longitud	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm o personalizado
color	Negro, gris, blanco, negro y personalizado
Material conductor	Cobre estampado
Paquete	Empaquetado individualmente

#### Solicitud:

- **Departamentos de rehabilitación del hospital:** Se utiliza en varios equipos de tratamiento de rehabilitación para ayudar a los pacientes en la estimulación muscular, la restauración de la función nerviosa y otros tratamientos.
- **Centros de fisioterapia profesionales:** Proporcionar soluciones de conexión de equipos convenientes para fisioterapeutas y apoyar una variedad de proyectos de fisioterapia, como la terapia con electro acupuntura, terapia de tuina electro -asistida, etc.
- **Atención a domicilio:** Facilitar a los usuarios domésticos para llevar a cabo fisioterapia simple y atención médica por su cuenta, como aliviar el dolor muscular y promover la circulación sanguínea.
- **Instituciones de investigación:** Como cable de conexión para equipos experimentales, se utiliza para la recolección y análisis de señales biografía de la investigación médica.

#### Características principales:

- **Excelente rendimiento de conexión:** El conector masculino ensamblado DB25 es resistente y duradero, con una vida útil larga y desconectada. Asegura conexiones eléctricas estables y reduce efectivamente las interrupciones de la transmisión de la señal.
- **Adaptación precisa del electrodo:** El 4.0 Electrodo femenino tiene dimensiones precisas, se ajusta bien al electrodo, tiene una baja resistencia de contacto y puede transmitir de manera eficiente señales eléctricas débiles para garantizar el efecto de fisioterapia.
- **Diseño flexible de puerto múltiple:** El diseño único de 1 - a 20 permite la conexión simultánea de múltiples electrodos, satisfaciendo las necesidades de fisioterapia de diferentes partes del cuerpo y mejorando enormemente la eficiencia del tratamiento.
- **Hecho de materiales de alta calidad:** Se utilizan materiales y conductores aislantes de alta calidad, con fuertes capacidades anti -interferencia, desgaste - resistencia, corrosión - resistencia y adaptabilidad a entornos de uso complejos.











### **Certificación y cumplimiento:**

Este cable cumple con los estándares estrictos para garantizar los niveles de mayor calidad y seguridad en el campo de la medicina:

- **ISO 13485:** La certificación garantiza el cumplimiento de los estándares internacionales para los sistemas de gestión de calidad de dispositivos médicos.
- **ISO 9001:** Asegúrese de que los productos se fabriquen bajo un sistema de gestión de calidad de sonido.
- **FDA aprobado:** El producto está registrado en la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. Y cumple con los estándares de sus dispositivos médicos.
- **Certificación CE MDR:** Cumple con el Reglamento de dispositivos médicos (MDR) de la UE para garantizar la seguridad y la efectividad para el uso médico.

### **Información de la empresa. Descripción general**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

# Preguntas frecuentes

## **P1: ¿Puedo comenzar un pedido de muestra antes de ordenar más?**

R: Por supuesto, Heymed proporcionará muestras gratuitas si las tenemos en stock, las muestras personalizadas requieren tarifas de instalación. Gracias por pedirnos muestras para verificar nuestra calidad.

## **P2: ¿Qué métodos de pago acepta?**

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union y L/C

## **P3: ¿Cómo le va a su fábrica en términos de control de calidad?**

Respuesta: La calidad es prioridad. El departamento de QC con expertos en garantía de calidad profesional otorga una gran importancia al control de calidad de principio a fin. Nuestra fábrica ha obtenido RoHS, SGS, CE FCC, Certificación ISO9001: 2008. ETC

## **P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los elementos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?**

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Brindamos servicios OEM/ODM. Póngase en contacto con nosotros o nuestro representante de ventas para más detalles.

## **P5: ¿Tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizará para enviar mi producto?**

R: Nuestro tiempo de entrega es de aproximadamente 2-4 semanas, y podemos proporcionar una garantía de 12 meses de entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

## **P6: ¿Dónde se encuentra su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?**

Respuesta: Por supuesto. Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica se encuentra en la tercera. Edificio A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong Province, China